



|                        |                          |                             |             |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>EAN:</b>            | 4013288190840            | <b>Wymiar:</b>              | 70x65x20 mm |
| <b>Numer części:</b>   | 05057428001              | <b>Waga:</b>                | 105 g       |
| <b>Numer artykułu:</b> | Bit-Check 12 Universal 1 | <b>Kraj pochodzenia:</b>    | CZ          |
|                        |                          | <b>Numer taryfy celnej:</b> | 82079030    |

- Zestaw Bit-Check wielokomponentowy, rozkładany
- Uchwyt Rapidaptor gwarantujący szybką wymianę grotów
- Groty uniwersalne ciągliwo-twarde
- W poręcznym i wytrzymałym zestawie Bit-Check
- Do mocowania we wkrętarkę lub w wiertarkę elektroniczną

Zestaw Bit-Check. Zestawy Bit-Check umożliwiają szybki podgląd dostępnych narzędzi. Nieużywane groty są umieszczane z powrotem w kasce, co wyklucza ryzyko ich zgubienia. Niekłopotliwy transport, np. w kieszeni koszuli. Z uchwytem uniwersalnym z mechanizmem szybkomocującym: technologia Rapidaptor pozwala na zamocowanie grotu bez konieczności przesuwania pierścienia przytrzymującego. Wymiana narzędzia następuje poprzez przesunięcie pierścienia przytrzymującego do przodu, co pozwala na szybką obsługę jedną ręką. Do grotów sześciokątnych 1/4" wg DIN ISO 1173-C 6,3. Do mocowania we wkrętarkę lub uchwycie wiertarki elektronicznej.


#### Link

[https://products.wera.de/pl/bits\\_holders\\_adaptors\\_bit\\_sets\\_bit-checks\\_bit-safes\\_universal\\_bit-check\\_12\\_universal\\_1.html](https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_bit_sets_bit-checks_bit-safes_universal_bit-check_12_universal_1.html)

Wera - Bit-Check 12 Universal 1  
05057428001 - 4013288190840

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Zawartość zestawu:



**888/4/1 K**  
05052500001 1 x 1/4" x 50 mm



**851/1 A PH**  
05134919001 1 x PH 1 x 25 mm  
05134920001 2 x PH 2 x 25 mm  
05134921001 1 x PH 3 x 25 mm



**867/1 TORX®**  
05066487001 1 x TX 20 x 25 mm  
05066488001 1 x TX 25 x 25 mm  
05066495001 1 x TX 8 x 25 mm



**868/1 V**  
05340245001 1 x # 1 x 25 mm  
05066394001 2 x # 2 x 25 mm  
05066396001 1 x # 3 x 25 mm

### Narzędzia zawsze pod ręką



Podczas pracy w warsztacie zestawy Bit-Checks można ustawić w pozycji pionowej, dzięki czemu narzędzia są zawsze łatwo dostępne.

### Uchwyt Rapidaptor



Szybka wymiana grotów i końcówek bez użycia dodatkowego narzędzia. Obsługa jedną ręką. Niezależnie obracająca się tuleja ułatwia prowadzenie wkrętarki.

### Uniwersalny chwyt



Uchwyt Rapidaptor z mechanizmem szybkocuciącym przeznaczony jest do grotów i końcówek 1/4" produkowanych zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6,3 + E 6,3 (seria Wera 1 i 4).

### Szybki montaż i automatyczna blokada



Końcówka może zostać zamocowana poprzez wciśnięcie jej w uchwyt bez konieczności przesuwania pierścienia przytrzymującego. Po umieszczeniu końcówki w gnieździe wkrętu zostaje ona automatycznie zablokowana w uchwycie, co oznacza pewne osadzenie bez ryzyka wibracji.


### Link

[https://products.wera.de/pl/bits\\_holders\\_adaptors\\_bit\\_sets\\_bit-checks\\_bit-safes\\_universal\\_bit-check\\_12\\_universal\\_1.html](https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_bit_sets_bit-checks_bit-safes_universal_bit-check_12_universal_1.html)

Wera - Bit-Check 12 Universal 1  
05057428001 - 4013288190840

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Szybka wymiana




Wymiana końcówki następuje poprzez przesunięcie pierścienia przytrzymującego do przodu. Wówczas mechanizm sprężynowy odsuwa końcówkę od magnesu, dzięki czemu końcówka zostaje odblokowana i można ją z łatwością wyjąć z uchwytu. To rozwiązanie pozwala na wymianę nawet najmniejszych grotów i końcówek bez użycia dodatkowych narzędzi.

### Bez magnesu



Część robocza: gniazdo sześciokątne, bez magnesu

### Groty do śrub z profilem czworokątnym, z funkcją przytrzymywania



Groty V posiadają stożkową geometrię profilu, która zwiększając siłę mocowania umożliwia pewne przytrzymanie wkrętów z profilem czworokątnym. Idealne do pracy w trudnodostępnych miejscach.

### Groty A



A oznacza Aviation, czyli lotnictwo. Dzięki bardzo dużej twardości i ostrym krawędziom profilu końcówki groty A gwarantują pewne przenoszenie sił między grotem a wkrętem, umożliwiając odkręcenie nawet wkrętów pokrytych farbą.

### Link

[https://products.wera.de/pl/bits\\_holders\\_adaptors\\_bit\\_sets\\_bit-checks\\_bit-safes\\_universal\\_bit-check\\_12\\_universal\\_1.html](https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_bit_sets_bit-checks_bit-safes_universal_bit-check_12_universal_1.html)

Wera - Bit-Check 12 Universal 1  
05057428001 - 4013288190840

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)