

967 XL HF Klucz trzpieniowy TORX®, z funkcją przytrzymywania, długi, TX 8 x 90 mm

Klucze trzpieniowe TORX®



EAN:	4013288193674	Wymiar:	93x19x3 mm
Numer części:	05024451001	Waga:	4 g
Numer artykułu:	967 XL HF TORX®	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82041100

- Klucz trzpieniowy do wkrętów z gniazdem TORX®
- Z funkcją przytrzymywania wkrętów z gniazdem TORX®
- BlackLaser zapewnia doskonałą ochronę antykorozyjną i długą żywotność
- Odporne na ścieranie oznaczenie rozmiaru nanoszone laserowo
- Fosforowana cynkowo

Wysokiej jakości klucz trzpieniowy do śrub i wkrętów z gniazdem TORX®. Z funkcją przytrzymywania: siła przytrzymująca, która jest wynikiem docisku końcówki narzędzia do gniazda śruby lub wkrętu, umożliwia pewne ich przytrzymanie na narzędziu. Z bardzo długim ramieniem. Klucz poddany procesowi obróbki powierzchni Black Laser odznacza się doskonałą ochroną powierzchni oraz wysoką trwałością. Wygrawerowane laserowo i dzięki temu odporne na ścieranie oznaczenie rozmiarów umożliwia szybki dostęp do potrzebnych narzędzi.

Link

https://products.wera.de/pl/l-keys_l-keys_for_torx_screws_967_xl_hf_torx.html

Wera - 967 XL HF TORX®
05024451001 - 4013288193674

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

967 XL HF Klucz trzpieniowy TORX®, z funkcją przytrzymywania, długi, TX 8 x 90 mm

Klucze trzpieniowe TORX®



Z funkcją przytrzymywania wkrętów z gniazdem TORX®



Opracowane przez firmę Wera narzędzia TORX® HF posiadają udoskonalony geometryczny profil TORX®. Siła przytrzymująca, która jest wynikiem docisku końcówki narzędzia i profilu gniazda, umożliwia pewne przytrzymanie wkrętów TORX® na narzędziu zgodnie ze specyfikacją Acument Intellectual Properties. Szczególnie pomocne w wąskich przestrzeniach, gdzie nie można przytrzymać śruby drugą ręką.

Oznaczenie wielkości



Wszystkie klucze trzpieniowe posiadają oznaczenie rozmiarów umożliwiające szybki dostęp do właściwego narzędzia; klucze trzpieniowe "Take it easy" posiadają dodatkowo oznaczenie kolorystyczne.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

						
			mm	mm	inch	inch
05024451001	TX 8	90	16	3 1/2	5/8	
05024452001	TX 9	101	16	4	5/8	
05024453001	TX 10	112	19	4 7/16	3/4	
05024454001	TX 15	123	21	4 7/8	27/32	
05024455001	TX 20	137	24	5 3/8	1	
05024456001	TX 25	154	27	6 1/16	1 1/16	
05024457001	TX 27	172	31	6 3/4	1 1/4	
05024458001	TX 30	195	37	7 11/16	1 7/16	
05024459001	TX 40	224	42	9	1 11/16	

Link

https://products.wera.de/pl/l-keys_l-keys_for_torx_screws_967_xl_hf_torx.html

Wera - 967 XL HF TORX®

05024451001 - 4013288193674

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de