

Obudowa elektroniki - EH 67,5 F-B/ABS GY7035 - 2200519

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(<http://phoenixcontact.pl/download>)



Obudowy do wbudowania, kolor: szary, szerokość: 67,5 mm

Właściwości produktu

- ✓ Artykuł należy do rodziny produktów EH
- ✓ Montaż beznarzędziowy
- ✓ Dostępne w szerokości 22,5 mm... 90 mm
- ✓ Klasa palności HB wg UL 94
- ✓ Różne sposoby podłączenia
- ✓ Możliwość montażu na szynie nośnej lub na ścianie

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 STK
Minimalne zamówienie	10 STK
GTIN	 4 046356 911108
GTIN	4046356911108
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,028 kg
Numer taryfy celnej	85472000
Kraj pochodzenia	Indie

Dane techniczne

Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	HB
-------------------------	----

Wymiary

Szerokość	67,5 mm
-----------	---------

Dane techniczne

Strata mocy bez odstępu	8,5 W
Strata mocy z odstępem 20 mm	15 W

Obudowa elektroniki - EH 67,5 F-B/ABS GY7035 - 2200519

Dane techniczne

Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	HB
-------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27180506
eCl@ss 5.1	27180506
eCl@ss 6.0	27180802
eCl@ss 8.0	27182702
eCl@ss 9.0	27182702

ETIM

ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC001031
ETIM 6.0	EC001031

UNSPSC

UNSPSC 13.2	31261501
-------------	----------

Akcesoria

Akcesoria

Materiały montażowe

Obudowa elektroniki - EH SNAPLOCK SET WALL MOUNT OG - 2202007

Obudowy do wbudowania, kolor: pomarańczowy



Wymagane produkty dodatkowe

Pokrywa obudowy - EH 67,5 F-C CS/ABS BK9005 - 2201775



Obudowy do wbudowania, bez otworu przyłączeniowego, Górna część, kolor: czarny, szerokość: 67,5 mm

Obudowa elektroniki - EH 67,5 F-B/ABS GY7035 - 2200519

Akcesoria

Pokrywa obudowy - EH 67,5 F-C CS/ABS GY7035 - 2201774



Obudowy do wbudowania, bez otworu przyłączeniowego, Górna część, kolor: szary, szerokość: 67,5 mm

Pokrywa obudowy - EH 67,5 F-C DS/ABS BK9005 - 2201772



Obudowy do wbudowania, otwór przyłączeniowy po obu stronach, Górna część, kolor: czarny, szerokość: 67,5 mm

Pokrywa obudowy - EH 67,5 F-C DS/ABS GY7035 - 2201773



Obudowy do wbudowania, otwór przyłączeniowy po obu stronach, Górna część, kolor: szary, szerokość: 67,5 mm

Pokrywa obudowy - EH 67,5 F-C SS/ABS BK9005 - 2201447



Obudowy do wbudowania, otwór przyłączeniowy po jednej stronie, Górna część, kolor: czarny, szerokość: 67,5 mm

Pokrywa obudowy - EH 67,5 F-C SS/ABS GY7035 - 2201097



Obudowy do wbudowania, otwór przyłączeniowy po jednej stronie, Górna część, kolor: szary, szerokość: 67,5 mm
