

Safe-Torque A 2 Set 1, z gniazdem zabierakowym sześciokątnym 1/4", 2-12 Nm,
23 część
Klucz dynamometryczny Safe-Torque



EAN: 4013288223043
Numer części: 05075832001
Numer artykułu: Safe-Torque A 2 Set 1

Wymiar: 275x100x65 mm
Waga: 1070 g
Kraj pochodzenia: CZ
Numer taryfy celnej: 82079030

- Mechanizm poślizgowy zapobiega przekroczeniu ustawionej wartości momentu obrotowego
- Funkcja Torque Lock: możliwość wyłączenia funkcji momentu obrotowego sprawia, że narzędzie może być również używane jako standardowa grzechotka z wysokimi momentami wyzwalań oraz do zastosowań wymagających obrotu klucza pod kątem
- Do kontrolowanego dokręcania w prawo i w lewo - dokręcanie i luzowanie z lub bez momentu obrotowego
- Prosta regulacja i zabezpieczenie żądanej wartości momentu obrotowego za pomocą słyszalnego i wyczuwalnego zablokowania po osiągnięciu wartości skali
- Po osiągnięciu docelowego momentu obrotowego, kąt wyzwalań tylko 30°
- Drobnózębny mechanizm zapadkowy z 72 zębami zapewniający niewielki kąt powrotu zapadki wynoszący zaledwie 5°
- Uchwyt sześciokątny 1/4" do stosowania z bitami 1/4"
- Użycie adaptera 870/1 pozwala dodatkowo na zastosowanie kluczy nasadowych 1/4"

Zestaw 23-częściowy w kompaktowym i wytrzymałym etui tekstylnym niepowodującym zarysowań powierzchni. Małe rozmiary i niewielka waga zapewniają dużą mobilność.

Klucz dynamometryczny Safe-Torque A 1 z zabierakiem sześciokątnym 1/4", zakres pomiarowy 2-12 Nm; do kontrolowanego dokręcania w prawo i w lewo; dokręcanie i luzowanie z lub bez momentu obrotowego, możliwość wyłączenia funkcji momentu obrotowego (funkcja Torque Lock); 72 zęby; niewielki kąt powrotu zapadki 5°; łatwe ustawianie i zabezpieczanie żądanej wartości momentu obrotowego; słyszalna i wyczuwalna sygnalizacja osiągnięcia zadanej wartości skali, mechanizm poślizgowy po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego; ergonomiczna rękojeść 2-komponentowa; 9 kluczy nasadowych Zyklop, 12 bitów (1/4", długość 50 mm), adapter do kluczy nasadowych (z 6-kąta zewnętrznego 1/4" na 4-kąt zewnętrzny 1/4").



Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_2_set_1.html


Wera - Safe-Torque A 2 Set 1
05075832001 - 4013288223043

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Safe-Torque

Mechanizm poślizgowy zapobiegający stosowaniu zbyt dużych momentów obrotowych.



Klucz dynamometryczny Safe-Torque A 2 jest wyposażony w mechanizm poślizgowy. Po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego mechanizm poślizgowy blokuje narzędzie zapobiegając niepożądanemu przekroczeniu ustawionego momentu obrotowego.

Funkcja Torque Lock



Funkcję momentu obrotowego można wyłączyć. Klucz dynamometryczny Safe-Torque może być również używany jako standardowa grzechotka z wysokimi momentami wyzwalania oraz w zastosowaniach wymagających obrotu klucza pod kątem.

Do dokręcania w prawo i lewo




Klucz dynamometryczny Safe-Torque jest przeznaczony do dokręcania w prawo i w lewo z ustawionym momentem obrotowym. Gdy funkcja Torque Lock jest wyłączona, dokręcanie i luzowanie odbywa się bez momentu obrotowego.

Łatwa regulacja wartości momentu obrotowego



Łatwe ustawianie i zabezpieczanie żądanej wartości momentu obrotowego ze słyszalnym i wyczuwalnym sygnałem po osiągnięciu wartości na skali.

Niewielki kąt pracy



Klucz dynamometryczny Safe-Torque z 72 zębami i niewielkim kątem pracy wynoszącym zaledwie 5°. Mały skok umożliwia szybką i precyzyjną pracę we wszystkich pozycjach.

Do bitów 1/4"



Klucz dynamometryczny Safe-Torque A 2 z uchwytem na bity 1/4" z silnym magnesem trwałym jest przeznaczony do bitów z chwytem sześciokątnym 1/4" wg DIN ISO 1173-C 6.3 i E 6.3 oraz serii Wera 1 i 4.

Adapter do kluczy nasadowych 1/4"



Dzięki adapterowi 870/1 (6-kąt zewnętrzny 1/4" na 4-kąt zewnętrzny 1/4") Safe-Torque A 2 może być również używany z kluczami nasadowymi 1/4".

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_2_set_1.html

Wera - Safe-Torque A 2 Set 1
05075832001 - 4013288223043

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Safe-Torque A 2 Set 1, z gniazdem zabierakowym sześciokątnym 1/4", 2-12 Nm,
23 część
Klucz dynamometryczny Safe-Torque



Zawartość zestawu:

Klucz dynamometryczny Safe-Torque A 2 z gniazdem zabierakowym sześciokątnym 1/4", 2-12 Nm, 2-12 Nm

05075801001 1x 2-12 Nm



8790 HMA Klucz nasadowy Zyklop, 1/4", 5.5 x 23 mm



05003504001	1x 5.5 x 23 mm
05003505001	1x 6 x 23 mm
05003506001	1x 7 x 23 mm
05003507001	1x 8 x 23 mm
05003508001	1x 9 x 23 mm
05003509001	1x 10 x 23 mm
05003510001	1x 11 x 23 mm
05003511001	1x 12 x 23 mm
05003512001	1x 13 x 23 mm

870/1 Adapter, 1/4" x 25 mm



05136000001¹⁾ 1x 1/4" x 25 mm

1) Z kulką; do kluczy nasadowych do montażu ręcznego

851/4 Z, PH 2 x 50 mm



1x PH 2 x 50 mm

867/4 Z TORX®, TX 10 x 50 mm



05060132001	1x TX 10 x 50 mm
05060133001	1x TX 15 x 50 mm
05060134001	1x TX 20 x 50 mm
05060135001	1x TX 25 x 50 mm
05060136001	1x TX 27 x 50 mm
05060137001	1x TX 30 x 50 mm

840/4 Z, 2.5 x 50 mm



05059604001	1x 2.5 x 50 mm
05059605001	1x 3 x 50 mm
05059610001	1x 4 x 50 mm
05059615001	1x 5 x 50 mm
05059620001	1x 6 x 50 mm

Zestaw rzepów 240, 50 x 240 mm

1x 50 x 240 mm



Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_2_set_1.html

Wera - Safe-Torque A 2 Set 1
05075832001 - 4013288223043

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de