



EAN:	4013288181046	Wymiar:	105x44x24 mm
Numer części:	05003735001	Waga:	70 g
Numer artykułu:	8790 HMC HF	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82042000

- Klucz nasadowy do mocowania manualnego lub maszynowego
- Funkcja przytrzymywania gwarantuje pewne przytrzymanie wkrętów na narzędziu
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera „Take it easy”: system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru
- Stal chromowo-wanadowa, chromowana
- Z rowkiem i radełkowaniem dla pewnego chwytu

Klucz nasadowy Zyklop 1/2" z funkcją przytrzymywania umożliwiający wyjątkowo komfortową pracę bez ryzyka zgubienia śrub. System oznaczenia kolorystycznego kluczy według rozmiaru "Take it easy" ułatwiający i przyspieszający odnajdywanie właściwego narzędzia.

Link

https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_8790_hmc_hf.html

Wera - 8790 HMC HF
05003735001 - 4013288181046

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Akcesoria do grzechotki Zyklop, 1/2"

Klucz nasadowy z funkcją przytrzymywania do śrub sześciokątnych



Śruba sześciokątna jest przytrzymywana w kluczu nasadowym za pomocą dwóch kulek zamocowanych na sprężynie oraz trwale elastycznej, wytrzymałej koszulki termokurczliwej, która jest chroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi przez kołnierz stalowy. Szczególnie pomocne w wąskich przestrzeniach, gdzie nie można przytrzymać śruby drugą ręką.

System wyszukiwania narzędzi Take it easy



System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia. System identyfikacji rozmiaru narzędzi do śrub z gniazdem sześciokątnym (klucze trzpieniowe, klucze nasadowe Zyklop z grotami), śrub i nakrętek sześciokątnych (klucz płaski Joker, klucze nasadowe Zyklop z funkcją przytrzymywania) i śrub z profilem TORX® (klucze trzpieniowe, klucze nasadowe Zyklop z grotami).

Klucze nasadowe ręczne i maszynowe



Klucze nasadowe mogą być używane do mocowania manualnego, jak i maszynowego (za wyjątkiem maszyn udarowych). W ten sposób użytkownik wyposażony jest w zestaw kluczy nasadowych przeznaczonych do wszystkich zastosowań.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

						
		mm	mm	mm	mm	mm
05003730001	leuchtgelb	10.0	37.0	17.8	23.5	10.4
05003731001	cyan	11.0	37.0	18.8	23.5	10.4
05003732001	schwarz	12.0	37.0	20.4	23.5	11.4
05003733001	tuerkis	13.0	37.0	21.4	23.5	11.4
05003734001	pink	14.0	37.0	22.6	23.5	11.4
05003735001	weiss	15.0	37.0	23.6	23.5	12.0
05003736001	violett	16.0	37.0	25.0	23.5	12.0
05003737001	rot	17.0	37.0	26.8	23.5	12.5
05003738001	leuchtgruen	18.0	37.0	28.0	23.5	12.5
05003739001	blau	19.0	37.0	29.2	23.5	14.0

Link

https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_8790_hmc_hf.html

Wera - 8790 HMC HF
 05003735001 - 4013288181046

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de