



CorePro LEDbulb

CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830

Żarówki CorePro LED pasują do istniejących opraw z uchwyty E27 lub B22. Są przewidziane jako zamienniki żarówek. Zapewniają doskonałą energooszczędność i bardzo niskie koszty konserwacji. Żarówka CorePro LED idealnie zaspokoi podstawowe potrzeby oświetleniowe, zapewniając piękne światło i niezawodną pracę, której oczekuje się od lamp LED, a przy tym jest przystępna cenowo.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	E27 [E27]
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	10.5-75W
Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	830 [Tb 3000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	200 °
Strumień świetlny (Nom)	1055 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	1055 lm
Oznaczenie koloru	biała (WH)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	100.48 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	10.5 W
Prąd lampy (Nom)	95 mA
Równoważna moc w watach	75 W
Czas uruchomienia (Nom)	0.5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.5
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	85 °C

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	brak

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	matowana (FR)


Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+

CorePro LEDbulb

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	11 kWh
Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871869649752400
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830
EAN/UPC - Produkt	8718696497524
Kod zamówienia	49752400

Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr (12NC)	929001162332
Waga netto (szt.)	0.076 kg

Rysunki techniczne



LED 10.5-75W E27 830

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	60 mm	110 mm

Dane fotometryczne

