



Akcesorium do samochodu elektrycznego

Model: **AK-SC-E27**



Kod produktu	AK-SC-E27
Podmiot odpowiedzialny	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Typ produktu	Akcesorium do samochodu elektrycznego
Napięcie zasilające	250 V
Ilość faz	1 faza
Maksymalne natężenie prądu	16 A
Maksymalna moc	3.5 kW
Ognioodporność	UL94V-0
Klasa szczelności	IP54
Długość przewodu	3 m
Wtyczka #1	Złącze żeńskie Type 2 (IEC 62196-2)
Wtyczka #2	Wtyczka typu niemieckiego (Schuko) CEE 7/4
Platerowane wtyczki	Srebro
Materiał wykonania	TPE
Kolor produktu	Czarny
Temperatura pracy	-30 / +50 °C
Wymiary produktu (L x W x H)	330 x 260 x 70 mm
Waga netto	1.13 kg
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5906708750962
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Adapter Akyga® AK-SC-E27 został stworzony, aby w pełni wykorzystać potencjał funkcji **Vehicle-to-Load (V2L)** w elektrycznych pojazdach. Umożliwia on przekształcenie samochodu w mobilne źródło energii, co doskonale sprawdza się podczas kempingów, grillów, aktywności w plenerze oraz w przypadku nagłych przerw w dostawie prądu. Produkt wyposażono w **cztery standardowe gniazda Schuko** 230 V, co pozwala na jednoczesne podłączenie różnych urządzeń domowych lub elektronarzędzi. Jego maksymalna moc wyjściowa wynosi 3,5 kW przy 16A, co umożliwia zasilanie sprzętu wymagającego stabilnego źródła energii.

Niezawodny adapter w dowolnym miejscu

Adapter V2L Typu 2 na Schuko AK-SC-E27 został wykonany z trwałych materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższoną temperaturę, co zapewnia bezpieczeństwo podczas użytkowania nawet przy dużym obciążeniu. Przedłużacz o **klasie szczelności IP54** skutecznie chroni przed pyłem, kurzem i rozpryskami wody, co pozwala na bezpieczne użytkowanie zarówno w domu w garażu, jak i na zewnątrz – nawet przy niesprzyjającej pogodzie. Mimo solidnej budowy adapter jest lekki i poręczny, co czyni go idealnym rozwiązaniem do codziennego użytkowania. Dodatkowo **3-metrowy kabel** zapewnia dużą swobodę w rozmieszczeniu sprzętu, a cztery solidne gniazda CEE 7/4 z uziemieniem gwarantują stabilne połączenie.

Wszechstronne zasilanie dzięki technologii V2L

Podłączenie adaptera V2L jest proste i odbywa się w sposób intuicyjny. Z jednej strony znajduje się **żeńskie złącze Type 2**, które łączy się z portem V2L w pojeździe elektrycznym. Z drugiej strony – **cztery gniazda IEC C7/4**, pozwalające na korzystanie z typowych europejskich wtyczek. Adapter jest kompatybilny z wieloma modelami samochodów elektrycznych obsługujących funkcję V2L, w tym popularnymi markami takimi jak Hyundai, Kia, MG czy BYD.

Kompatybilność i zastosowanie adaptera V2L na świeżym powietrzu

Przełęczówka AK-SC-E27 współpracuje z większością pojazdów z portem V2L (np. Hyundai, Kia, MG, BYD). Dzięki niemu samochód może pełnić funkcję **zapasowego źródła zasilania**, co jest szczególnie przydatne w miejscach, gdzie nie ma dostępu do sieci energetycznej – podczas podróży kamperem, na działce, przy awaryjnym ładowaniu laptopów i innych urządzeń przenośnych.

Zainwestuj w niezależność energetyczną i komfort podczas wyjazdów – wybierz adapter V2L Akyga® AK-SC-E27 i korzystaj z energii akumulatora swojego auta elektrycznego wszędzie tam, gdzie tego potrzebujesz!

Uwaga: Przed podłączeniem adaptera V2L upewnij się, że akumulator pojazdu jest naładowany powyżej 30% pojemności, aby mógł działać prawidłowo. W przeciwnym przypadku zasilanie i ładowanie urządzeń będzie niemożliwe.