

SKINDICHT® MR-M

SKINDICHT® MR-M, redukcja, umożliwia korzystanie z dławnic kablowych z mniejszymi gwintami przyłączeniowymi niż istniejące nagwintowane otwory



Złącze ze standardową obudową



Niezawodność



Wymagana przestrzeń

Korzyści

Umożliwia korzystanie z dławnic z mniejszymi gwintami niż istniejące nagwintowane otwory

Zakres zastosowania

Maszyny
Urządzenia
Obudowy

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

SKINDICHT® MR-M**Dane techniczne**

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Na zapytanie:

Możliwa dostawa wraz z zamontowanym O-ringiem

Materiał:

Mosiądz niklowany

Zakres temperatury:

Od -60°C do +200°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

**LAPP GROUP**

INFORMACJA O PRODUKCIE

SKINDICHT® MR-M

Numer katalogowy	Gwint, męski M1	Gwint, żeński M2
SKINDICHT® MR-M		
52104310	16 x 1,5	12 x 1,5
52104311	20 x 1,5	12 x 1,5
52104312	20 x 1,5	16 x 1,5
52104313	25 x 1,5	16 x 1,5
52104314	25 x 1,5	20 x 1,5
52104315	32 x 1,5	20 x 1,5
52104316	32 x 1,5	25 x 1,5
52104317	40 x 1,5	25 x 1,5
52104318	40 x 1,5	32 x 1,5
52104319	50 x 1,5	32 x 1,5
52104320	50 x 1,5	40 x 1,5
52104321	63 x 1,5	40 x 1,5
52104322	63 x 1,5	50 x 1,5
52006575	72 x 2	63 x 1,5
SKINDICHT® MR-M, mosiądz		
52006579	80 x 2	75 x 1,5

Ostatnia aktualizacja (23.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lappoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16