

Driver LC 40W 900mA fixC C SNC

Seria essence

**Opis produktu**

- _ Wbudowany driver LED o stałym wyjściu
- _ Stałoprądowy LED driver
- _ Prąd wyjściowy 900 mA
- _ Maksymalna moc wyjściowa 40 W
- _ Standardowa żywotność do 50000 godzin
- _ Do opraw oświetleniowych o klasie ochronności I i II
- _ Zabezpieczenie temperaturowe wg EN 61347-2-13 C5e
- _ Gwarancja 5 lat

Właściwości obudowy

- _ Obudowa: poliwęglan, biała
- _ Stopień ochrony IP20

Funkcje

- _ Zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury
- _ Zabezpieczenie przeciążeniowe
- _ Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
- _ Zabezpieczenie przed pracą bez obciążenia

Strona internetowa
<http://www.tridonic.pl/87500560>


Spotlights



Downlights



Linear



Area



Floor | Wall



Free-standing



Street



Decorative




High bay

Driver LC 40W 900mA fixC C SNC

Seria essence

Kompletną kartę charakterystyki niniejszego produktu znajdziecie Państwo w strefie Download.



Informacje dotyczące zamówienia

Typ	Numer produktu	Opakowanie, karton	Opakowanie, mała ilość	Opakowanie, duża ilość	Ciężar jednostkowy
LC 40W 900mA fixC C SNC	87500560	15 szt.	345 szt.	2.760 szt.	0,126 kg

Dane techniczne

Znamionowe napięcie zasilania	220 – 240 V
Zakres napięcia AC	198 – 264 V
Prąd znamionowy (230 V, 50 Hz)	0,2 A
Częstotliwość zasilania	50 / 60 Hz
Typ. pobór mocy (przy 230 V, 50 Hz, pełne obciążenie)	43,5 W
Maks. moc wejściowa	46 W
Zakres mocy wyjściowej	27 – 39 W
THD (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie)	< 20 %
Tolerancja prądu wyjściowego ^①	± 7,5 %
Typ. tętnienie prądu (przy 230 V, 50 Hz, pełnym obciążeniu)	± 30 %
Czas rozruchu (przy 230 V, 50 Hz, pełne obciążenie)	≤ 0,5 s
Czas wyłączenia (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie)	≤ 0,5 s
Czas podtrzymania przy braku zasilania (wyjście)	0 s
Temperatura otoczenia ta	-20 ... +50 °C
Temperatura otoczenia ta (przy żywotności 50000 h)	40 °C
Maks. temperatura obudowy tc	85 °C
Temperatura przechowywania ts	-40 ... +80 °C
Żywotność	do 50.000 h
Gwarancja	5 Rok (lata)
Wymiary dł. x szer. x wys.	103 x 67 x 29,7 mm

Znak jakości

IP20 SELV       RoHS

Normy

EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547

Szczegółowe dane techniczne

Typ	Prąd wyjściowy ^①	λ przy pełnym obciążeniu	Skuteczność przy pełnym obciążeniu ^②	λ przy minimalnym obciążeniu	Sprawność przy minimalnym obciążeniu ^③	Min. napięcie przewodzeni ^a	Maks. napięcie przewodzeni ^a	Maks. napięcie wyjściowe (U-OUT)	Maks. szczytowy prąd wyjściowy przy pełnym obciążeniu ^④	Maks. szczytowy prąd wyjściowy przy min. obciążeniu ^⑤
LC 40W 900mA fixC C SNC	900 mA	0,96	91 %	0,93C	90 %	30 V	43 V	54 V	1.260 mA	1.440 mA

- ① Prąd wyjściowy to wartość średnia.
- ② Wynik testu przy 230 V, 50 Hz.
- ③ Przejście od minimalnego do maksymalnego obciążenia jest liniowe.