



EAN: 4013288108593

Numer części: 05118035001

Numer artykułu: 2067 TORX®

Wymiar: 137x13x13 mm

Waga: 10 g

Kraj pochodzenia: CZ

Numer taryfy celnej: 82054000



- Wkrętak Kraftform Micro do wkrętów z gniazdem TORX®
- Wielokomponentowa rękojeść Kraftform Micro zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę
- Z zabezpieczeniem przed staczaniem i obrotowym kołpakiem umożliwiającym szybkie pokręcanie
- Końcówka Black Point Wera zwiększa odporność na korozję i gwarantuje precyzyjne dopasowanie do gniazda wkrętu
- Z systemem wyszukiwania narzędzi "Take it easy": oznaczenie kolorystyczne rozmiaru

Wysokiej jakości wkrętak Kraftform Micro do prac w mechanice precyzyjnej. Możliwość wsparcia dłoni na obrotowym kołpaku oraz strefa pokręcania znajdująca się bezpośrednio poniżej kołpaka umożliwiają szybkie obracanie wkrętaka palcami. Eliminuje to całkowicie czasochłonne pokręcanie. Strefa przenoszenia siły, zaopatrzona w miękkie wkładki gumowe, umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Strefa precyzji zapewnia kontrolę kąta obrotu narzędzia podczas prac precyzyjnych. Końcówka Black Point gwarantuje dokładne dopasowanie do gniazda wkrętu oraz zwiększoną odporność na korozję. System wyszukiwania narzędzi „Take it easy” z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia.

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_series_kraftform_micro_2067_torx.html

Wera - 2067 TORX®

05118035001 - 4013288108593

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Rękojeść Kraftform Micro




Prace montażowe w elektronice i mechanice precyzyjnej są często mozolne i czasochłonne. Doskonale wiemy, że dla użytkowników liczy się szybkość pracy, przenoszony moment obrotowy oraz precyzją i zwracamy na to szczególną uwagę.




Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia ergonomiczną pracę.

Ergonomiczne wkrętaki precyzyjne




Wkrętak Kraftform Micro wyposażony w specjalnie rozmieszczone trzy strefy doskonale spełnia te wymagania. Obrotowy kołpak, oferujący podparcie dla dłoni, stanowi idealne uzupełnienie tych zalet.

Strefa precyzji




Strefa precyzji znajdująca się bezpośrednio nad trzpieniem zapewnia użytkownikowi lepsze wycucie i kontrolę kąta obrotu narzędzia podczas precyzyjnego operowania wkrętakiem.

Strefa przenoszenia siły




Strefa przenoszenia siły zaopatrzona w miękkie wkładki gumowe umieszczone w bliskiej odległości od trzpienia umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych bez ryzyka wyslizgnięcia się wkrętaka z gniazda wkrętu.

Strefa pokręcania




Strefa pokręcania znajdująca się bezpośrednio poniżej obrotowego kołpaka umożliwia szybkie obracanie wkrętaka palcami.

Końcówka Wera Black Point



Końcówka Wera Black Point oraz specjalny proces hartowania zapewniają długi okres użytkowania końcówki, zwiększają odporność na korozję i gwarantują precyzyjne dopasowanie wkrętaka do gniazda wkrętu.

System wyszukiwania Take it easy



Wkrętaki z oznaczeniem „Take it easy” ułatwiają wyszukiwanie narzędzi: z oznaczeniem kolorystycznym profilów i rozmiarów.

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_series_kraftform_micro_2067_torx.html

Wera - 2067 TORX®

05118035001 - 4013288108593

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

		 mm	 mm	 mm	 inch
05118035001	TX 1	40	97	2.0	1 9/16
05118036001	TX 2	40	97	2.0	1 9/16
05118037001	TX 3	40	97	2.0	1 9/16
05118039001	TX 4	40	97	2.5	1 9/16
05118040001	TX 5	40	97	3.0	1 9/16
05118042001	TX 6	40	97	3.0	1 9/16

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_series_kraftform_micro_2067_torx.html

Wera - 2067 TORX®

05118035001 - 4013288108593

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de