



BOITE VIDE

TG ABS 2516-12-o

TG ABS 2516-12-o

Boite vide

CUSTOMIZABLE

252 x 162 x 120 mm
Code Article: 10091201

Boîtier vide, Boîtier et couvercle : ABS, gris clair simil. RAL 7035, avec fermeture rapide, avec sécurité contre la perte du couvercle



IP67
IP66

IK07



690V
AC

1000V
DC



Données techniques

Mesures

Largeur:	252 mm
Longueur:	162 mm
Hauteur:	120 mm
Hauteur intérieure:	104 mm

Matériau:

Boîtier:	ABS, gris simil. RAL 7035
Couvercle:	ABS, gris simil. RAL 7035
joint:	Polyuréthane
Vis de couvercle:	acier inoxydable V2A, fermeture rapide
Matériau:	ABS

Accessoires

DAE M12 - Élément de compensation de pression

LFR - Foret étagé

NS 35-220 - Rail normalisé

TG ABL - Kit de languettes de fixation extérieure

TG DVS-57 - Sécurité contre la perte du couvercle

TG ISS - Kit de charnières intérieures

TG MPI-2516 - Plaque de montage

TG MPS-2516 - Plaque de montage

TG PST2 - Kit de plombage

TS 15-220 - Rail normalisé



BOITE VIDE

TG ABS 2516-12-o

Autres paramètres

Indices de protection:	IP66/IP67 - selon EN60529 / DIN VDE 0470-1
Classe de protection:	II - Isolation de protection selon VDE 0106
Résistance aux chocs:	IK07 selon DIN EN 5012 / VDE 0470 Partie 100
Temp. ambiante (minimale):	-25 °C
Temp. ambiante (maximale):	40 °C
Temp. ambiante (24 heures):	35 °C
Tension d'isolation assignée CA:	690 V
Tension d'isolation assignée CC:	1000 V
Sans métaux lourds:	Oui
Sans PVC:	Oui
Sans silicone:	Oui
Entrées de ligne:	Non
Comportement au feu selon UL 94:	HB selon UL94
Comportement au feu selon VDE:	650°C selon VDE 0471/ EN 60695
Humidité rel. maxi. à 25° C (courte durée):	95%
Humidité rel. maxi. à 40° C:	50%
Résistance aux intempéries:	Non
Couple de la vis du couvercle:	1.5 N m