


SKINTOP® STR-M

SKINTOP® STR-M, dławnica kablowa z tworzywa sztucznego o zwiększonej odporności na oleje, ochrona przed ciągłymi wibracjami, z uszczelniającym wkładem redukcyjnym

Info

Teraz z aprobatą IP69 ! Sprawdzona niezawodność także podczas czyszczenia maszyn i instalacji gorącą wodą pod wysokim ciśnieniem!



Liczne certyfikaty zatwierdzające



Odporność na temperaturę



Optymalne odciążenie



Czas montażu



Odporność na uszkodzenia mechaniczne



Maksymalna ochrona przed wibracjami



Duże zakresy zaciskania

Zakres zastosowania

Z wkładem redukcyjnym do uszczelniania przewodów z mniejszą średnicą zewnętrzną

SKINTOP® STR-M

Normy i aprobaty

UL File nr E79903

GGVS: TÜ.EGG.020-95

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423

Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Uwaga

Pasujące akcesoria, patrz SKINTOP® z gwintem metrycznym - akcesoria

Przeciwnakrętki w grupie SKINTOP® GMP-GL-M

SKINTOP® ST(R) M ISO z bardzo długim gwintem przyłączeniowym

Wersja SKINTOP® ST(R) M ISO z dłuższym gwintem przyłączeniowym, patrz tabela nie posiada aprobaty DNV

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Uwaga:

Wymiary montażowe i momenty dokręcania: patrz tabela T21

Kolor:

RAL 7001 srebrnoszary

RAL 7035 jasnoszary

RAL 9005 czarny/odporny na działanie promieniowania UV

Materiał:

Korpus: poliamid

Uszczelnienie: CR

Badania:

GGVS: TÜ.EGG.020-95

Stopień ochrony:

IP 68 - 5 bar

IP 69

Zakres temperatury:

Statycznie: -40 – +100°C

Połączenia ruchome: od -20°C do +100°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

**SKINTOP® STR-M**

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Rozmiar klucza SW w mm	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]
SKINTOP® STR-M srebrnoszary					
53111100	M 12 x 1,5	2 - 5	15	30	8
53111110	M 16 x 1,5	3,5 - 7	19	34	8
53111120	M 20 x 1,5	4 - 10	25	37	9
53111130	M 25 x 1,5	5 - 13	30	40	10
53111140	M 32 x 1,5	6 - 15	36	47	10
53111150	M 40 x 1,5	9 - 23	46	52	10
53111160	M 50 x 1,5	24 - 29	55	62	12
53111170	M 63 x 1,5	28 - 39	66	71	12
SKINTOP® STR-M czarny					
53111300	M 12 x 1,5	2 - 5	15	30	8
53111310	M 16 x 1,5	3,5 - 7	19	34	8
53111320	M 20 x 1,5	4 - 10	25	37	9
53111330	M 25 x 1,5	5 - 13	30	40	10
53111340	M 32 x 1,5	6 - 15	36	47	10
53111350	M 40 x 1,5	9 - 23	46	52	10
53111360	M 50 x 1,5	24 - 29	55	62	12
53111370	M 63 x 1,5	28 - 39	66	71	12
SKINTOP® STR-M jasnoszary					
53111500	M 12 x 1,5	2 - 5	15	30	8
53111510	M 16 x 1,5	3,5 - 7	19	34	8
53111520	M 20 x 1,5	4 - 10	25	37	9
53111530	M 25 x 1,5	5 - 13	30	40	10
53111540	M 32 x 1,5	6 - 15	36	47	10
53111550	M 40 x 1,5	9 - 23	46	52	10
53111560	M 50 x 1,5	24 - 29	55	62	12
53111570	M 63 x 1,5	28 - 39	66	71	12
SKINTOP® STR M ISO srebrnoszary (z długim, metrycznym gwintem przyłączeniowym)					
53017110	M 16 x 1,5 ISO	2 - 6	19	40	12
53017130	M 20 x 1,5 ISO	4 - 9	24	45	13
53017140	M 25 x 1,5 ISO	6 - 12	27	47	13
SKINTOP® STR M ISO czarny (z długim, metrycznym gwintem przyłączeniowym)					
53017310	M 16 x 1,5 ISO	2 - 6	19	40	12
53017330	M 20 x 1,5 ISO	4 - 9	24	45	13



SKINTOP® STR-M

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Rozmiar klucza SW w mm	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]
53017340	M 25 x 1,5 ISO	6 - 12	27	47	13

SKINTOP® STR-M

