

SKINDICHT® ME-M

SKINDICHT® ME-M, rozszerzenie, umożliwia korzystanie z dławnic kablowych z większymi gwintami przyłączeniowymi niż istniejące nagwintowane otwory



Czas montażu



Wymagana przestrzeń



Niezawodność



Odporność na temperaturę

Korzyści

Umożliwia korzystanie z dławnic z większymi gwintami niż istniejące nagwintowane otwory

Zakres zastosowania

Maszyny
Urządzenia
Obudowy

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Na zapytanie:

Z O-ringiem

Materiał:

Mosiądz niklowany

Zakres temperatury:

Od -60°C do +200°C

SKINDICHT® ME-M

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SKINDICHT® ME-M

Numer katalogowy	Gwint, męski M1	Gwint, żeński M2	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® ME-M			
52104450	12 x 1,5	16 x 1,5	100
52104452	16 x 1,5	20 x 1,5	100
52104454	20 x 1,5	25 x 1,5	100
52104456	25 x 1,5	32 x 1,5	50
52104458	32 x 1,5	40 x 1,5	50
52104460	40 x 1,5	50 x 1,5	25
52104462	50 x 1,5	63 x 1,5	25
SKINDICHT® ME-M sześciokątny			
52104463	63 x 1,5	75 x 1,5	1