



## Qoltec Mobilna ładowarka do samochodu elektrycznego EV z regulacją 2w1 Typ2 | 3.5kW | 230V | LCD | LED | 5m

Kod produktu: 52434

Mobilna ładowarka marki Qoltec ze złączem typu 2, które jest standardem na rynku europejskim i pasuje do każdego kabla Typu 2 do ładowania samochodu elektrycznego oraz wtyczką SCHUKO zasilaną z gniazda 230V. Ładowarka z regulacją prądu ładowania zapewni Ci wygodne i bezpieczne ładowanie baterii samochodu elektrycznego.

- Złącze Typ 2
- Wyświetlacz LCD
- Regulacja prądu ładowania
- Przewód 5m

### NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE DO ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH



Szybkie ładowanie, Uniwersalne podłączenie, Idealna dla długich wyjazdów


Nie pozwól, aby niski poziom naładowania twojego akumulatora uniemożliwił Ci korzystanie z pojazdu elektrycznego. Dzięki mobilnej ładowarce Qoltec możesz naładować baterię twojego samochodu już w ciągu kilku godzin. Przenośna ładowarka doskonale sprawdzi się np. podczas dłuższych wyjazdów wakacyjnych, dzięki kompaktowej budowie, zajmuje niewiele miejsca, bez problemu można przewozić ją bezpośrednio w bagażniku lub w torbie dołączonej do zestawu. Ładowarkę można podłączyć w każdym miejscu z dostępem do uziemionego gniazdka elektrycznego 230V i cieszyć się niezależnością w czasie pokonywania kolejnych kilometrów.

EUROPEJSKI STANDARD ZŁĄCZA TYPU 2



Wysoka moc ładowania, 7-stykowe złącze typu 2 zgodne z obowiązującymi przepisami, Cztery opcje (8A, 10A, 13A, 16A) dla optymalnego ładowania ładowarka posiada **złącze typu 2**, które jest obecnie **oficjalnym standardem Unii Europejskiej** i ładuje auta elektryczne wyposażone w odpowiednie gniazdo ładowania. Złącze typu 2 to **7 styków, z których 3 styki lub 5 przeznaczonych są do ładowania, a 2 do komunikacji między stacją a samochodem.** Kompatybilne z większością samochodów elektrycznych sprzedawanych w Europie. Ładowarka marki Qoltec obsługuje **cztery tryby natężenia prądu 8A, 10A, 13A i 16A**. Warto dodać, że złącze typu 2 jest **przeznaczone dla pojazdów elektrycznych o mocy ładowania większej niż 3kW**.

WSKAŹNIK Z DIODĄ LED



WSKAŹNIK ŚWIETLNY

NATĘŻENIE PRĄDU

PRZYCISK ZMIANY NATĘŻENIA PRĄDU

STATUS WSKAŹNIKA

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| NIEBIESKI              | NIEPODŁĄCZONY        |
| NIEBIESKI (MIGAJĄCY)   | PODŁĄCZONY           |
| ZIELONY (PRZESUWAJĄCY) | ŁADOWANIE            |
| ZIELONY                | ŁADOWANIE ZAKOŃCZONE |
| CZERWONY (MIGAJĄCY)    | BŁĄD                 |
| ŻÓŁTY                  | BRAK UZIEMIENIA      |

Przycisk zmiany natężenia prądu, wskaźnik świetlny  
Produkt wyposażony w **wskaźnik LED informujący o stanie ładowania**. Na wyświetlaczu możemy:  
▪ **ustawić wartość natężenia prądu** za pomocą przycisku zmiany natężenia prądu: **8A, 10A, 13A, 16A**;  
▪ **monitorować postępy procesu ładowania** za pomocą wskaźnika LED.

Automatyczna naprawa błędów  
Ładowarka wyposażona jest w **inteligentny chip, który automatycznie koryguje błędy w trakcie ładowania**, reagując, gdy któryś z parametrów przekracza dopuszczalne normy i zapewniając stabilną, bezpieczną pracę urządzenia.

## WODOODPORNĄ OBUDOWĄ Z POLIWĘGLANU



Trwała i Odporna na Warunki Atmosferyczne obudowa wykonana z niepalnego poliwęglanu, łatwy zewnętrzny montaż, Odporność na wodę i pył  
Nasze ładowarki **zbudowane są z trwałego, odpornego na promieniowanie UV, niepalnego poliwęglanu** . Dodatkowo ładowarka wykazuje wysoką odporność na wodę oraz jest pyłoszczelna.  
Obudowa posiada specjalne otwory, przeznaczone do zewnętrznego montażu.

## ŁADUJ W DOMU LUB W PODRÓŻY



Ciesz się 5-metrowym kablem ładowania z ergonomiczną wtyczką, zapewniającą wygodę i łatwość obsługi

Jeśli chcesz zamontować ładowarkę EV na ścianie należy wybrać do tego odpowiednie miejsce, najlepiej blisko samochodu i źródła zasilania. Konieczna będzie również **instalacja wyłącznika różnicowoprądowego** – najlepszym wyborem będzie wyłącznik RCD typ B jako środek pełnej ochrony uzupełniającej. Zadbaj o to by było to **miejsce zabezpieczone przed wilgocią, pozbawione wszelkich uszkodzeń mechanicznych i nie narażone na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych**. Upewnij się koniecznie czy tak jest. Wysoki poziom wygody zapewni 5 metrowy kabel ładowania z ergonomiczną wtyczką.

## POSTAW NA EKOLOGIĘ I ZASILAJ SWÓJ SAMOCHÓD CZYSTĄ ENERGIĄ




Wykorzystaj własną energię słoneczną do ładowania samochodu, Doładuj swój pojazd nawet kilka razy szybciej

Wykorzystaj własną **odnawialną czystą energię pozyskaną z fotowoltaiki do ładowania twojego pojazdu** – to sposób na **obniżenie kosztów eksploatacji** twojego samochodu oraz **ograniczenie emisji dwutlenku węgla**. Możesz doładować swój samochód w każdym momencie i nawet kilka razy szybciej. Liczba paneli jaka będzie potrzebna do ładowania samochodu będzie zależała od parametrów baterii, modelu pojazdu oraz pokonywanych odległości.

Możesz naładować go na dwa sposoby :

- podczas gdy panele fotowoltaiczne produkują energię – jest to najbardziej opłacalne rozwiązanie
- wykorzystując nadwyżkę energii wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne, która została oddana do magazynu energii lub do sieci i może być wykorzystana w późniejszym czasie.

## BEZPIECZEŃSTWO TWOJE I TWOICH BLISKICH JEST DLA NAS WAŻNE



Zaawansowane funkcje zabezpieczające, które chronią zarówno samochód, jak i użytkownika

Projektując ładowarki postawiliśmy przede wszystkim na **bezpieczeństwo**. Już teraz możesz bezpiecznie i szybko naładować swój samochód. **zabezpieczające oraz posiada diody led, które w zależności od obecnego statusu zmieniają kolor.**

Produkt posiada zaawansowane funkcje

## ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Oferowane przez nas ładowarki objęte są

**24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

## DANE TECHNICZNE

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent                           | Qoltec                                                                                                                                                                                                                                  |
| Typ                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ilość faz                           | 1                                                                                                                                                                                                                                       |
| Moc maksymalna                      | 3.5kW                                                                                                                                                                                                                                   |
| Napięcie znamionowe                 | 230V                                                                                                                                                                                                                                    |
| Prąd roboczy                        | 16/13/10/8A                                                                                                                                                                                                                             |
| Częstotliwość                       | 50Hz                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rodzaj wtyczki                      | Schuko 16A                                                                                                                                                                                                                              |
| Rezystancja izolacji                | >10M                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rodzaj interfejsu ładowania         | IEC 62196-2                                                                                                                                                                                                                             |
| Przekrój żyły przewodu              | 3*2.5mm + 1*0.5m                                                                                                                                                                                                                        |
| Średnica przewodu                   | 10.8mm                                                                                                                                                                                                                                  |
| Długość kabla                       | 5m, Kabel zasilający 0.31m                                                                                                                                                                                                              |
| Materiał izolacji                   | TPU                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wyświetlacz                         | LCD 2,4"                                                                                                                                                                                                                                |
| Kompatybilność                      | TYP 2 zgodny z większością samochodów elektrycznych w Europie                                                                                                                                                                           |
| Zabezpieczenia                      | Zabezpieczenie nadnapięciowe<br>Zabezpieczenie podnapięciowe<br>Zabezpieczenia przed przeciążeniem termicznym<br>Zabezpieczenie przed zwarcie<br>Ochrona przed upływem prądu<br>Uziemienie<br>Monitorowanie temperatury                 |
| Stopień ochrony                     | IP65                                                                                                                                                                                                                                    |
| Temperatura pracy                   | -30°C ~ +50°C                                                                                                                                                                                                                           |
| Uwagi                               | Można korzystać z ładowarki tylko w sytuacji, gdy sieć zasilania jest wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy<br>Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia<br>Prosimy nie używać urządzenia z dodatkowym przedłużaczem |
| Pozostałe parametry                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kolor                               | Czarny, zielony                                                                                                                                                                                                                         |
| Materiał                            | ABS + plastik                                                                                                                                                                                                                           |
| Wymiary (G/D x Sz x W)              | 160 x 75 x 40 mm   235 x 70 x 62 mm ( ładowarka)   120 x 385 x 345 (torba)                                                                                                                                                              |
| Opakowanie                          | Pudełko                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zawartość opakowania                | 1 x ładowarka EV<br>1 x Torba do przechowywania ładowarki<br>1 x Instrukcja obsługi<br>1 x Karta gwarancyjna                                                                                                                            |
| Głębokość / Długość opakowania [mm] | 300                                                                                                                                                                                                                                     |
| Szerokość opakowania [mm]           | 405                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wysokość opakowania [mm]            | 80                                                                                                                                                                                                                                      |
| Waga netto [kg]                     | 1.800                                                                                                                                                                                                                                   |
| Waga brutto [kg]                    | 1.890                                                                                                                                                                                                                                   |
| Certyfikat                          | CE                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gwarancja                           | 24 miesiące                                                                                                                                                                                                                             |
| Kod EAN                             | 5901878524344                                                                                                                                                                                                                           |