

Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-50-V-V-R5



Aplikacja		
Zasada działania		Bramka świetlna
Strefa działania		
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego		OBF; ODF; OMF
OBF		
Zasięg	[mm]	1000
ODF		
Zasięg	[mm]	4
OMF		
Zasięg	[mm]	800
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-58...315
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	174
Wersja głowicy czujnikowej		kątowny
Średnica głowicy pomiarowej	[mm]	5
Długość	[mm]	900
Minimalny promień zgięcia	[mm]	19
Układu światłowodu		●

E20828



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-50-V-V-R5

Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.