


KONDENSATORY POLIPROPYLENOWE PRĄDU PRZEMIENNEGO DO LAMP WYŁADOWCZYCH (TYPU A)

Wykonanie 6



Pojemność znamionowa C_N	Wymiary kondensatora	
	$D_{\pm 1}$	$L \pm 2$
μF	mm	mm
3	25	58
3.5		
4		
4.5		
5		
6		
7	30	58
8		
9		
10		
12	35	73
12.5		
14		
15		
16	40	83
18		
20		
20		
22.5		
25		
30	45	83
32		
35		
40		
45		

Inne wymiary oraz inne pojemności z podanego zakresu na życzenie odbiorcy.

DANE TECHNICZNE:

- Tolerancja pojemności:
- Napięcie znamionowe:
- Częstotliwość prądu sinusoidalnego:
- Zakres temperatur (temp. na obudowie):
- Kategoria klimatyczna:
- Wilgotność względna w otoczeniu kondensatora w temp. $20 \pm 25^\circ C$:
- Obroszenie kondensatora niedopuszczalne
- Tangens kąta stratności:
- Wytrzymałość elektryczna:
 - między końcówkami
 - między zwartymi końcówkami a obudową
- Trzpień metalowy:
- Obudowa:
- Obowiązujące warunki techniczne:
- Kondensatory spełniają normy:

- $\pm 10\%$,
- 250V/50Hz,
- 50 - 60Hz,
- $-40 \pm 85^\circ C$,
- 40/085/10 ,
- 65% średnia roczna,
- 85% wartość max w ciągu 30 dni,
- $\leq 0,003$ przy 50Hz / 250V~,
- $2U_R - 60s$,
- 2,5kV / 50Hz - 60s,
- wytrzymałość na dokręcanie 4 Nm,
- tworzywowa,
- WT-03/MIFLEX/MKSP-025 i MKSP-025P,
- PN-EN 61048, PN-EN 61049,

Wyrób spełnia wymagania Dyrektywy RoHS (2011/65/UE).



MIFLEX SA

ZAKŁADY PODZESPOŁÓW RADIOWYCH
99-300 KUTNO, ul.GRUNWALDZKA 3
Telefon: +48 24 355 11 00
Fax: +48 24 355 11 88
e-mail: miflexsa@miflex.com.pl

Indeks - I520U...

Data aktualizacji
15.02.2019

Strona
5/8