





SYMMETRICAL
SHAPE




PIXART® PMW
3327 SENSOR



16.8 MLN COLORS
ARGB BACKLIGHT



DEDICATED
SOFTWARE



HUANO 20M
SWITCH



1.8 METER
PARACORD CABLE



■ SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Sensor: optyczny, Pixart® PMW 3327
Przełączniki: Huano Blue Shell (20 m)
Podświetlenie: RGB – 16.8 mln kolorów
Rozdzielczość: 200 – 12000 DPI
Częstotliwość odświeżania: 125 – 1000 Hz
Maksymalna prędkość śledzenia: 220 IPS
Liczba programowalnych przycisków: 7
Wymiary: 124.8×62.9×40.5 mm
Waga: 79 g ± 1 g
Przewód: Paracord ze złączem USB – 1.8 m
Ślizgacze: PTFE (Teflon), dodatkowy zestaw w komplecie

HEX-R to lekka, bo ważąca zaledwie 79g konstrukcja myszy optycznej z rewelacyjnym i cenionym przez graczy sensorem Pixart PMW 3327, który potrafi odczytać ruch ręki pędzącej z prędkością 5,58 m/s i oferuje czułość na poziomie od 200-12000 DPI. Takie wartości zapewniają zdecydowaną dokładność i precyzję przy shooterach i innych grach dając tym samym spójny czas reakcji.

