



ZQ700-02

- 1 Włot kablowy M 20 x 1.5
- duży przedział kablowy
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- działanie jednostronne / długość linki do 10 m
- Reset przyciskiem
- Wskaznik naprężenia linki
- Obrócenie oczka ciągnia niemożliwe
- wykrywanie pociągnięcia i zerwania linki
- Jedna siła napięcia dla linki o długości do 10 m

Dane

Dane zamówieniowe

Zastępczy numer artykułu	101192478
Oznaczenie typu produktu	ZQ700-02
Numer artykułu (Numer katalogowy)	161192478
EAN (European Article Number)	4030661352671
eCl@ss number, version 12.0	27-37-12-01
eCl@ss number, version 11.0	27-37-12-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-37-12-01
ETIM number, version 7.0	EC002033
ETIM number, version 6.0	EC002033

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	CCC
-------------	-----

Właściwości ogólne

Normy	EN ISO 13850
	EN IEC 60947-5-5
	EN IEC 60947-5-1
Materiał obudowy	Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne
Materiał pokrywy	Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne

Właściwości ogólne

Długość liny, maksimum	10 m
Ciężar brutto	217 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestyków bezpieczeństwa	2
--------------------------------	---

Klasyfikacja

Normy, przepisy	EN ISO 13849-1
Zżywność	20 Rok(lata)

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)	100.000 operacji
--------------------------------------	------------------

Dane mechaniczne

Zżywność mechaniczna, najmnieszy	1.000.000 operacji
----------------------------------	--------------------

Mechanical data - Connection technique

przyłącze	Połączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne	0.75 mm ²
Przekrój kabla, maksimum	2.5 mm ²
uwaga	Wszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablone.

Dane mechaniczne - Wymiary

Szerokość	40,5 mm
Wysokość	160 mm
Głębokość	50,9 mm

Warunki otoczenia

IP - Stopień ochrony	IP67
Ambient temperature	-25 ... +70 °C
Wilgotność względna, maksimum	95 %

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji Ui	500 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	6 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	10 A
Kategoria użytkowania AC-15	230 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	4 A
Kategoria użytkowania DC-13	24 VDC
Kategoria użytkowania DC-13	4 A
Element przełączający	2 zestyki (NC)
Zasada przełączania	Działanie migowe
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro

Note

Uwaga (informacje ogólne)	Zalecane długości linki dla wyłączników linkowych stopu awaryjnego w zależności od zakresu temperatury otoczenia.
	Aby skompensować deformację kauszy linkę należy po zamontowaniu pociągnąć kilka razy. Następnie należy ponownie ustawić napięcie linki przy pomocy śruby oczkowej lub napinacza.
	Co 2 do 5 m należy zamocować śruby oczkowe lub inne przelotki linki, patrz akcesoria

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kzq70f01

| 664,8 KB | .jpg | 683 x 1990 Pixel

| 28,82 KB | .jpg | 120 x 350 Pixel

| 113,09 KB | .png | 210 x 611 Pixel

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: 1zq-7g01

| 106,68 KB | .jpg | 1000 x 695 Pixel

| 10,45 KB | .png | 210 x 146 Pixel

Diagram




ID: ktf--k10

| 59,67 KB | .jpg | 1000 x 554 Pixel

| 2,85 KB | .png | 210 x 116 Pixel

Krzywa charakterystyczna



ID: ksq70d02

| 50,67 KB | .jpg | 1000 x 354 Pixel

| 3,02 KB | .png | 210 x 210 Pixel

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 30.09.2026, 10:11