

# Patchcord światłowodowy LC/UPC - LC/UPC | Singlemode | 9/125 | G652D | Simplex | 0.5m

**Kod produktu: 54323**

Patchcord optyczny jednomodowy
Złącza: LC/UPC - LC/UPC
Standard: G652D
Średnica kabla: 3.0 mm
Długość kabla: 0.5 m

Patchcord światłowodowy

Patchcord światłowodowy znajduje zastosowanie w sieciach takich jak LAN, WAN, CCTV oraz telefonicznych, np. w biurze, domu lub przemyśle. Okablowanie światłowodowe cechuje się odpornością na zakłócenia i przesłuchy elektromagnetyczne, niezawodnością, bezpieczeństwem pracy z racji braku iskrzenia oraz napięcia, a także dużą pojemnością informacyjną każdego poszczególnego włókna. Pod uwagę należy również wziąć fakt, że patchcord światłowodowy umożliwia przesyłanie sygnałów na duże odległości z powodu małych strat we włóknie światłowodowym, utrudnia podsłuch przesyłania danych, a także generuje niskie i wciąż obniżające się koszty.

Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Rodzaj złączy | LC/UPC - LC/UPC |
| Rodzaj patchcorda | Jednomodowy |
| Typ transmisji światłowodowej | Simplex |
| Standard włókna | G652D |
| Typ włókna | 9/125 |
| Średnica pola modu | 9 m |
| Średnica płaszcza włókna | 125 m |
| Powłoka | LSZH |
| Średnica kabla | 3.0 mm |
| Długość kabla | 0.5 m |
| Informacje dodatkowe | Łatwa instalacja i obsługa światłowodu, duża prędkość transmisji danych.<br>LSZH - zewnętrzna niepalna powłoka kabla, która podczas pożaru nie wydziela szkodliwych gazów.<br>Produkt indywidualnie testowany. |
| Opakowanie | Polybag |
| Waga brutto | 0,013 kg |
| Kod EAN | 5901878543239 |