




Termopara ze spoiną eksponowaną

Typ 7J-37010002-0100.A000

Seria 7X-KFT

7X-KFT to seria czujników termoparowych z metalową osłoną oraz przewodem przyłączeniowym (termoparowym) z wyprowadzonymi wolnymi końcami lub zakończonym złączem elektrycznym wg indywidualnych uzgodnień (gniazdo, wtyczka). Osłona chroni spoinę pomiarową przed bezpośrednim kontaktem z mierzonym medium oraz umożliwia właściwe ułożenie i montaż czujnika.



W skład serii 7X-KFT wchodzi następujące konstrukcje:

- 7A** czujniki z osłoną metalową prostą
- 7B** czujniki z osłoną metalową kątową
- 7C** czujniki z kołnierzem lub płytką montażową
- 7D** czujniki z przyłączem gwintowanym
- 7E** czujniki z luźnym przyłączem gwintowanym
- 7F** czujniki z osłoną gwintowaną
- 7G** czujniki kątowe z przyłączem gwintowanym
- 7J** czujniki kablowe bez osłony metalowej
- 7K** czujniki z końcówką oczkową
- 7L** czujniki z kostką metalową
- 7M** czujniki z magnesem
- 7P** czujniki z blaszką montażową
- 7S** czujniki przylgowe do montażu na opaskę

Oznaczenie

Typ czujnika	7J-37010002-0100.A000
Nr artykułu	25079696

Termopara 1x Cu-CuNi / T z przewodem w izolacji z PFA zakończonym wtyczką mini w kolorze brązowym zgodnie z IEC 584. Spoina eksponowana, długość wyprowadzenia 5 mm.

Parametry techniczne

Typ termopary	1x Cu-CuNi / T
Spoina pomiarowa	eksponowana
Zakres pomiarowy	-40...+260°C
Klasa dokładności	Klasa 1 wg IEC 60584
Długość przewodu AL	1000 mm
Długość wyprowadzeń L1	5 mm
Przewód	2x 0,2 mm (drut)
Izolacja przewodu	PFA
Zakończenie przewodu	wtyczka mini typ T, brązowa, Tmax +200°C

Oznaczenie przewodów kolorami

Oznaczenie żył kolorami wg IEC 60584	
biały - brązowy +	

Akcesoria montażowe, śrubunki, kołnierze, osłony montażowe, wtyczki i gniazda zamieszczone są w innych kartach katalogowych oraz na stronie internetowej.