



Rura termokurczliwa 4:1 odporna na płomień

MA40 — średniościenna z klejem

Przeznaczona do złączy i zacisków kablowych w zastosowaniach niskonapięciowych w przemyśle stoczniowym. Izoluje i chroni przed wilgocią.

Właściwości

- Średniościenna rura termokurczliwa z klejem do kabli zasilających o niskim napięciu
- Przeznaczone dla przemysłu stoczniowego, zatwierdzone przez firmę Germanische Lloyd
- Właściwości niepalne
- Odporność na działanie promieni UV i warunków atmosferycznych
- Szczególna wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne



MA40 cienkościenna, odporna na płomień, rura termokurczliwa o skurczu 4:1 z klejem, z przeznaczeniem dla przemysłu stoczniowego.

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Stopień skurczu	4:1
Temperatura pracy	-55 °C do +110 °C
Min. temp. obkurczania	+120 °C
Temperatura topienia się kleju	+85 °C
Wytrzymałość elektryczna	>18 kV/mm
Palność materiału	Samogasnący
Dopuszczenia	GL



Rura termokurczliwa o skurczu 4:1 z klejem

LFH ✓

RoHS ✓

TYP	Śred. przed skurczem (D)	Śred. po max skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Długość (L)	Kolor	Nr art.
MA40 8/2	8,0	2,0	1,70	1,0 m	Czarny (BK)	323-00100
MA40 12/3	12,0	3,0	2,00	1,0 m	Czarny (BK)	323-00101
MA40 16/5	16,0	5,0	2,00	1,0 m	Czarny (BK)	323-00103
MA40 22/6	22,0	6,0	2,40	1,0 m	Czarny (BK)	323-00104
MA40 33/8	33,0	8,0	2,50	1,0 m	Czarny (BK)	323-00105
MA40 40/12	40,0	12,0	2,50	1,0 m	Czarny (BK)	323-00106
MA40 55/16	55,0	16,0	2,70	1,0 m	Czarny (BK)	323-00107

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.