

TAŚMA 120LED/M 1M • 12V • 9.6W • 6000K • IP20 • 1150LM • RA80 • 4MM



9.6W /m
 12V DC
 120lm/W LM80 SDCM ≤ 3
 2.5cm sekcja cięcia
 Bardzo wąska taśma 4mm 3oz FPC
 Ra>80, dostępne powyżej 95
 75000h L70 żywotność
 Długość rolki 30m dla IP20, 10m dla IP66
 Gwarancja 3 lata

Profesjonalna taśma LED do pracy ciągłej, o skuteczności świetlnej 120lm/W. Dwuwarstwowy podkład PCB o szerokości 4mm i grubości ścieżek miedzianych 30z charakteryzuje się małymi spadkami napięcia oraz niższą temperaturą pracy. Na podłożu taśma klejąca 3M 300 LSE. Diody spełniające wymagania testu LM-80 gwarantującego niski spadek strumienia świetlnego oraz niezmienną barwę w czasie.

Specyfikacja

Parametr	Wartość
Symbol	SCS-120-CW
EAN13	5901289753456
Kategoria ETIM	Węże i taśmy świetlne
Gniazdo	przewód
Model	Taśma
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym	NMLS
Możliwość ściemniania	tak
Moc [W]	9.6
Moc dla barwy białej [W]	9.6
Barwa światła	Biały
Ilość diod na metr	120
Klasa szczelności	IP20
Nadaje się do użytku	
Sekcja cięcia [cm]	2.5
Napięcie [V]	12
Rodzaj napięcia	DC
Temp. barwowa [K]	6000
Wskaźnik oddawania barw CRI	82
Minimalny wskaźnik oddawania barw CRI	82
Maksymalny wskaźnik oddawania barw CRI	83
Wskaźnika oddawania barw R9	2
Klasa efektywności energetycznej	E

Strumień świetlny [lm]	1150
Strumień świetlny - barwa biała [lm]	1150
Pobór mocy w trybie gotowości [W]	0
Kąt rozsyłu światła [°]	120
Odpowiedni kąt promieniowania	Kula 360°
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła	Bezkierunkowe źródło światła NDLS
Współczynnik trwałości	0.9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	0.96
Współrzędne chromatyczności - x	0.318
Współrzędne chromatyczności - y	0.344
Z taśmą samoprzylepną	tak
Równoważna moc [W]	80
Zużycie energii - barwa biała [kW/1000h]	8
Min. liczba cykli wł./wyl.	50000
Trwałość znamionowa L70/B50 w 25°C [h]	75000
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (CTLS)	tak
Połączone źródło światła (CLS)	tak
Źródło światła o wysokiej luminancji (HLLS)	tak
Ośłona przeciwoślnieniowa	tak
Długość [mm]	1000
Szerokość [mm]	4
Wysokość [mm]	1.4

Wymiary

