

SO/KO – ELASTYCZNE TAŚMY PLECIONE

Konstrukcja i zastosowanie:

Podstawową różnicą w porównaniu do taśm wysokoelastycznych jest zastosowanie grubszego, mocniejszego drutu (0,16 lub 0,20mm).

Taśmy te znajdują zastosowanie w aplikacjach, gdzie nie jest wymagana wysoka elastyczność, np. taśmy uziemiające baterii/akumulatorów. Nasze gotowe taśmy uziemiające są wykonywane właśnie tych taśm plecionych. Większe przekroje są dostępne za zapytaniem.



Dane techniczne:

Materiał: wyżarzany drut Cu-ETP1 o średnicy 0,16 – 0,20mm mm bez pokrycia lub cynowany.

Bez izolacji lub z izolacją PVC.

Forma dostawy: plastikowe lub drewniane bębny, szpule, kręgi.

UNCOATED Part-No	TINNED Part-No	Cross sec. mm ²	Construction			Weight kg/100m
			wire dia. mm	number of wires	width thickness mm	
SO-0100-16	KO-0100-16	10	0,16	24 X 13	13 x 1,2	10
SO-0140-16	KO-0140-16	14	0,16	24 X 29	18 x 1,5	14
SO-0160-16	KO-0160-16	16	0,16	24 X 34	20 x 1,6	16
SO-0210-16	KO-0210-16	21	0,16	24 X 44	22 x 2	21
SO-0250-16	KO-0250-16	25	0,16	24 X 52	22 x 2,5	25
SO-0350-16	KO-0350-16	35	0,16	32 X 54	24 x 3	35
SO-0500-16	KO-0500-16	50	0,16	32 X 78	30 x 3,4	50
SO-0700-16	KO-0700-16	70	0,16	48 X 72	35 x 4,5	70
SO-0100-20	KO-0100-20	10	0,20	32 X 10	14 x 1,3	10
SO-0140-20	KO-0140-20	14	0,20	32 X 14	15 x 1,6	14
SO-0160-20	KO-0160-20	16	0,20	32 X 16	17 x 1,6	16
SO-0210-20	KO-0210-20	21	0,20	32 X 21	19 x 2,1	21
SO-0250-20	KO-0250-20	25	0,20	32 X 25	20 x 2,6	25
SO-0350-20	KO-0350-20	35	0,20	32 X 35	24 x 3	35
SO-0500-20	KO-0500-20	50	0,20	48 X 33	33 x 3,2	50
SO-0700-20	KO-0700-20	70	0,20	48 X 47	35 x 4,5	70