

Antena męski SMA LTE, 1 - 2 dBi, nieruchoma dookólna z podstawą magnetyczną i przewodem połączeniowym RG-174 A/U 3 m, zewnętrzna, czarna

Opis

Antena Delock umożliwia używanie różnych pasm LTE w pomieszczeniach i na zewnątrz.



Numer artykułu 12583

EAN: 4043619125838

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box

Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x męski SMA
- Zakres częstotliwości:
698 MHz - 960 MHz
1710 MHz - 2170 MHz
2500 MHz - 2700 MHz
- ZigBee, LoRa, DECT, Z-Wave, NB-IoT, Bluetooth, GSM, UMTS, LTE, ISM, WLAN 2,4 GHz
- Siła anteny: 1 - 2 dBi
- Impedancja: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Polaryzacja: liniowa, pionowa
- Temperatura robocza: -20 °C ~ 70 °C
- Materiał obudowy: metal
- Kolor: czarny
- Klasa ochrony: IPx5
- Przewód: koncentryczny
- Typ przewodu: RG-174 A/U
- Kolor przewodu: czarny
- Tłumienie przewodu: 1,5 dB @ 1,5 GHz na metr
- Średnica kabla: ok. 2,7 mm
- Długość kabla ze złączem: ok. 3 m

- Wymiary (DxG): ok. 72,0 x 29,0 mm


Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym złączem SMA

Zawartość opakowania

- Antena

Zdjęcia



Ogólne

Typ montażu:	Montaż naścienny
Klasa ochrony:	IPX5
Odpowiedni do użytkowania na zewnątrz:	Tak

Interfejs

Złącze:	1 x męski SMA
---------	---------------

Właściwości techniczne

Zakres częstotliwości:	2500 - 2700 MHz 1710 - 2170 MHz 698 - 960 MHz
Siła anteny:	5 - 7 dBi
Impedancja:	50 Ω
Temperatura robocza:	-20 °C ~ 70 °C
Polaryzacja:	linear vertical
VSWR:	1,5

Właściwości fizyczne

Materiał obudowy:	metal
Kategoria kabla:	koncentryczny
Typ przewodu:	RG-174 A/U
Tłumienie przewodu:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter
Kolor przewodu:	czarny
Długość kabla ze złączem:	3.0 m
Wymiary (DxG):	72 x 29 mm
Średnica kabla:	2,7 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

