






AD.ANT.031 Cable Assembly Datasheet

1	2	3	4	5	6																																						
A				修 正																																							
				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:5%;">序号</th> <th style="width:5%;">版本</th> <th style="width:5%;">标记</th> <th style="width:5%;">处数</th> <th style="width:5%;">区域</th> <th style="width:40%;">变更内容说明</th> <th style="width:15%;">日 期</th> <th style="width:10%;">编 制</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	序号	版本	标记	处数	区域	变更内容说明	日 期	编 制																															
序号	版本	标记	处数	区域	变更内容说明	日 期	编 制																																				
B																																											
C																																											
D	Technical requirements 1. Impedance: 50Ω 2. Temperature:-40℃~+85℃ 3. Meet the demands of RoHS			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;"> </td> <td style="width:15%;">签 名</td> <td style="width:15%; text-align: center;">  </td> <td style="width:15%;">物料编号</td> <td colspan="2" style="width:30%;">/</td> </tr> <tr> <td>设计</td> <td> </td> <td rowspan="4" style="text-align: center;"> 第三角投影  </td> <td colspan="3" style="text-align: center;">浙江金乙昌科技股份有限公司</td> </tr> <tr> <td>工艺</td> <td> </td> <td colspan="3" style="text-align: center;">AD.ANT.031</td> </tr> <tr> <td>品质</td> <td> </td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">图号</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">/</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">版本</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">大小</td> </tr> <tr> <td>采购</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>审核</td> <td> </td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">单位</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">mm</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">比例</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">/</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">重量</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">/</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">共1张 第1页</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">00</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">A4</td> </tr> <tr> <td>批准</td> <td> </td> </tr> </table>			签 名		物料编号	/		设计		第三角投影 	浙江金乙昌科技股份有限公司			工艺		AD.ANT.031			品质		图号	/	版本	大小	采购		审核		单位	mm	比例	/	重量	/	共1张 第1页	00	A4	批准	
	签 名		物料编号	/																																							
设计		第三角投影 	浙江金乙昌科技股份有限公司																																								
工艺			AD.ANT.031																																								
品质			图号	/	版本	大小																																					
采购																																											
审核		单位	mm	比例	/	重量	/	共1张 第1页	00	A4																																	
批准																																											
1	2	3	4	5	6																																						


LJQ828 FAKRA CONNECTOR

1	2	3	4	5	6																
RoHS Outline Drawing 外观图			修 正																		
Plastic shell 外壳 Snap ring 卡环			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>序号</th> <th>版本</th> <th>标记</th> <th>处数</th> <th>区域</th> <th>变更内容说明</th> <th>日期</th> <th>编制</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>/</td> <td>△</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			序号	版本	标记	处数	区域	变更内容说明	日期	编制	1	/	△					
			序号	版本	标记	处数	区域	变更内容说明	日期	编制											
1	/	△																			





Port Type


以QB《SHM-Q-WI(RD)-RM-05A0》为FAKRA颜色验收标准


设计	签名 2022.8.26							
工艺	2022.8.26		/		浙江金乙昌科技股份有限公司			
品质	2022.8.16	第三角投影 	FAKRA直母					
采购	2022.8.26		图号	LJQ828			版本	大小
审核	2022.8.26	单位 mm 比例 /	重量	/		共2张 第2页		A A4
批准	2022.8.26							

LJQ122 GT15 CONNECTOR



编号	描述	制图	审核	批准	日期

除非另有明确规定: 尺寸均以毫米计 (mm) 表面处理:***** 公差: 线性:±* 角度:±*				型号: GT5	物料编号:10-5C-1-0113
				嘉善金昌电子有限公司	
			材料: PBT	标题: GT5塑壳	
			第三角投影 	图号: LJQ122	版本: A
			重量:	比例:	共 3 页 第 1 页



修正				
编号	描述	制图	审核	批准


序号	材料	备注
1	PBT	灰色
2	磷青铜	镀锡
3	黄铜	镀锡

除非另有明确规定:
尺寸均以毫米计 (mm)
表面处理: ****
公差:

线性: ±*	姓名	日期
角度: ±*		
设计	周雪南	2014/09/04
制图	傅胜明	2014/09/04
审核	陈小忠	2014/09/04
批准		



第三角投影



重量:

比例:

型号: GT5 物料编号: 10-5C-1-0112

嘉善金昌电子有限公司

标题:

GT5接头



图号:


LJQ122

版本:

A

共 3 页 第 2 页




除非另有明确规定： 尺寸均以毫米计 (mm) 表面处理:***** 公差： 线性: ±* 角度: ±*				型号: GT5	物料编号: 10-5C-1-0111
				嘉善金昌电子有限公司	
			材料: PBT	标题: GT5插销	
			第三角投影		
设计	姓名	日期		图号: LJQ122	版本: A
制图	周雪刚	2014/09/04			
审核	傅胜明	2014/09/04			
批准	陈小忠	2014/09/04			
			重量:	比例:	共 3 张 第 3 页

RG174 RAW MATERIALS CABLE



Jinchang Electron Global Service

数据 Technical data of product

电缆名称 Name of cable	实芯聚乙烯绝缘同轴电缆 Solid polyethylene insulated coaxial cables			
电缆型号 Type of cable	RG174	执行标准 Standar	参照 MIL-C-17	
一、产品结构图 Structure diagram of product				
				
二、产品规格尺寸 Size of product				
序号 No.	项目 Item	结构 Structure	材质 Material	颜色 Color
1	内导体 Inner conductor	7/0.16 mm	裸铜丝 Bare copper	黄色 Yellow
2	绝缘层 Insulation	1.52±0.10mm	聚乙烯 PE	白色 White
3	编织 Wire braid	64*0.10 mm	裸铜丝 Bare copper	黄色 Yellow
4	外护层 Jacket	2.80±0.10 mm	聚氯乙烯 PVC	黑色 Black
5	标志 Making			

三、产品物理电气性能 Electrical physical and properties of product			
项目 Item		单位 Unit	典型值 Value
电容 Capacitance		pF/m	100±5
阻抗 Impedance		Ω	50±2
速率 Velocity ratio		%	66
弯曲半径 Bent radius		mm	14
最大工作电压 Max voltage		VMS	1500
最大工作频率 Max Frequency		MHz	3000
温度范围 Temperature scope		℃	-20 ~ +80
20℃时最大衰减 Attenuation constant at 20℃（Max.）	200MHz	dB/100m	43
	400MHz	dB/100m	64
	900MHz	dB/100m	97
	1500MHz	dB/100m	126
	1800MHz	dB/100m	138
	2000MHz	dB/100m	148
	2500MHz	dB/100m	167