


# EVF632



## Przewód łączeniowy

VDOAE050VAS0005P05STGE050VAS



### Aplikacja

|               |                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja   | bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane;<br>możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
| Wykonanie     | Przewód zasilający, kodowanie L                                                             |
| Aplikacja     | Do zastosowań w branży spożywczej                                                           |
| Bezsilikonowy | tak                                                                                         |

### Dane elektryczne

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Napięcie zasilania [V]              | 63 DC |
| Klasa ochrony                       | III   |
| Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 16    |

### Warunki pracy

|                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Temperatura otoczenia [°C]                                     | -25...100            |
| Uwaga dot. temperatury otoczenia                               | cULus: ...65 °C      |
| Temperatura składowania [°C]                                   | -25...55             |
| Wilgotność przechowywania [%]                                  | 10...100             |
| Inne warunki klimatyczne przechowywania zgodnie z podaną klasą | 1K22/ DIN 60721-3-1  |
| Ochrona                                                        | IP 65; IP 67; IP 69K |

### Dane mechaniczne

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Waga [g]                  | 970,3                           |
| Odlewany materiał obudowy | PP                              |
| Materiał nakrętki         | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |



Przewód łączeniowy

VDOAE050VAS0005P05STGE050VAS

|                                             |                                                      |                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał uszczelnienia                      | EPDM                                                 |                                                                                    |
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak                                                  |                                                                                    |
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego | min. 10 x średnica kabla                                                           |
|                                             | Prędkość przesuwu                                    | max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s² |
|                                             | Cykle zginania                                       | > 1 Mio.                                                                           |
|                                             | Odkształcenie przy skręcaniu                         | ± 180 °/m                                                                          |

Uwagi

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
|--------------------|--------|

Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, MPPE, Bezhalogenu, szary, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm )


Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: L; Materiał obudowy: PP, szary; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,2 Nm



Połączenie elektryczne - 2

Podłączenie





## Przewód łączeniowy

VDOAE050VAS0005P05STGE050VAS

### Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: L; Materiał obudowy: PP, szary; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); uszczelnienie: EPDM; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,2 Nm

