

## Broszura informacyjna

**34 52 130**

### Szczypce precyzyjne dla elektroników

DIN ISO 9655



- Do precyzyjnych prac montażowych, np. w elektronice i mechanice
- Do chwytania, trzymania i zaginania
- Precyzyjne nacięcia krzyżowe wykonane techniką laserową
- Ok. 20% mniejsza waga niż w przypadku zwykłych szczypiec dla elektroników
- Precyzyjnie wykonane powierzchnie złącza skręcanego gwarantują równomierny, płynny ruch w całym zakresie rozwarcia
- Podwójna sprężyna o niskim tarciu zapewnia łagodne i równomierne rozwieranie szczypiec
- Ergonomiczny kształt nasadek rękojeści
- Szczęki półokrągłe
- Precyzyjne nacięcia krzyżowe wykonane techniką laserową
- Stal łożyskowa chromowa, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo




|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Nr art.   | 34 52 130                       |
| EAN       | 4003773080312                   |
| Szczypce  | czernione                       |
| Główka    | polerowana                      |
| Rękojeści | z wielokomponentowymi nasadkami |
| Waga      | 74 g                            |
| Wymiary   | 130 x 51 x 20 mm                |
| Norma     | DIN ISO 9655                    |

#### Technische Attribute

|                  |            |
|------------------|------------|
| Rodzaj           | 5          |
|                  | 22,7 mm    |
|                  | 6,5 mm     |
|                  | 1,6 mm     |
|                  | 1,6 mm     |
| Szerokość główki | 11,2 mm    |
| eCl@ss 5.1.4     | 21040301   |
| proficl@ss 6.0   | EAA840c015 |
| UNSPSC 13.1      | 27112149   |

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



Nacięcia krzyżowe: wykonane techniką laserową zapewniają bezpieczny chwyt podczas precyzyjnych prac montażowych

