



Rura termokurczliwa do 3,5:1 w odcinkach 1 m

HA47 - grubościenna z klejem

Dzięki dużej wytrzymałości mechanicznej i odporności na warunki pogodowe rury tego typu idealnie sprawdzają się do ochrony złączy i zacisków kablowych umieszczonych zarówno na zewnątrz jak i pod ziemią.

Właściwości

- Grubościenna rura termokurczliwa z poliolefiny wewnętrznie powleczona klejem
- Klej termoplastyczny chroni przed wilgocią i wpływem warunków atmosferycznych
- Do stosowania z kablami zasilającymi niskiego napięcia




HA47 - Grubościenna rura termokurczliwa z klejem.



Odcinki o określonej długości dostępne na zamówienie. Skontaktuj się z nami!

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Stopień skurczu	do 3,5:1
Temperatura pracy	-55 °C do +110 °C
Min. temp. obkurczania	+120 °C
Temperatura topienia się kleju	+85 °C
Skurcz wzdłużny	-10% max.
Wytrzymałość elektryczna	20 kV/mm
Palność materiału	Nieodporny na płomień
Klasa izolacji	A (VDE 0530)



Rura termokurczliwa o skurczu 3,5:1 z klejem

HF ✓

RoHS ✓

TYP	Śred. przed skurczem (D)	Śred. po max skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Długość (L)	Kolor	Nr art.
HA47-9/3	9,0	3,0	1,80	1,0 m	Czarny (BK)	321-20090
HA47-13/4	13,0	4,0	2,40	1,0 m	Czarny (BK)	321-20130
HA47-19/6	19,0	6,0	2,70	1,0 m	Czarny (BK)	321-20180
HA47-33/8	33,0	8,0	3,20	1,0 m	Czarny (BK)	321-20280
HA47-45/12	45,0	12,0	4,10	1,0 m	Czarny (BK)	321-20450
HA47-51/16	51,0	16,0	4,10	1,0 m	Czarny (BK)	321-20510
HA47-68/22	68,0	22,0	4,10	1,0 m	Czarny (BK)	321-20680
HA47-85/25	85,0	25,0	4,30	1,0 m	Czarny (BK)	321-20850
HA47-105/30	105,0	30,0	4,30	1,0 m	Czarny (BK)	321-20900
HA47-130/36	130,0	36,0	4,30	1,0 m	Czarny (BK)	321-21300
HA47-160/50	160,0	50,0	4,30	1,0 m	Czarny (BK)	321-21600
HA47-180/50	180,0	50,0	4,30	1,0 m	Czarny (BK)	321-21850

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.