


GN 961

Piezas angulares para sistemas de perfiles



Información técnica

Material

Fundición en aluminio, mate granallado MT.

Acabado

- Modelo SW: RAL 9005 color negro, acabado mate, revestimiento de resina de epoxi.
- Versión BL: en bruto, mate granallado.

Ejecuciones estándar disponibles

- Modelo A: sin conjunto de montaje.
- Modelo C: con conjunto de montaje.

Montaje

- Tornillo en T para perfiles extrusionados GN 505.4 con tuerca de brida hexagonal DIN 6923, acero cincado, pasivado azul.
- Tuercas en T GN 505 con tornillo Allen de cabeza hueca DIN 7984, acero cincado, pasivado azul.

Características y aplicaciones

Para fijar las piezas angulares GN 960 en su sitio, inserte los conjuntos de montaje en la ranura del perfil a través de la abertura. Cuando queden fijadas, deberá colocar la tuerca o tornillo en posición transversal y anclarlos así en la ranura. Para perfiles transversales o cuando utilice la pieza angular con elementos sin ranura, las pestañas guía extraíbles pueden simplemente romperse.

Elementos estándar	Dimensiones principales												Peso
Descripción	^b Nominal size	Actual size	n	l ₁	l ₂	d	h	l ₃	l ₄	l ₅	s	g	
GN 961-30-6-30-30-A-MT	30	28	6	30	30	6.3	2.6	-	15	-	5.9	23	
GN 961-30-6-30-30-A-SW	30	28	6	30	30	6.3	2.6	-	15	-	5.9	23	
GN 961-30-6-30-30-A-SR	30	28	6	30	30	6.3	2.6	-	15	-	5.9	23	
GN 961-40-8-40-40-A-MT	40	38	8	40	40	8.5	4.1	-	20	-	5.6	39	
GN 961-40-8-40-40-A-SW	40	38	8	40	40	8.5	4.1	-	20	-	5.6	39	
GN 961-40-8-40-40-A-SR	40	38	8	40	40	8.5	4.1	-	20	-	5.6	39	
GN 961-30-6-30-30-B-MT	30	28	6	30	30	6.3	2.6	3	15	6.8	5.9	23	
GN 961-30-6-30-30-B-SW	30	28	6	30	30	6.3	2.6	3	15	6.8	5.9	23	
GN 961-30-6-30-30-B-SR	30	28	6	30	30	6.3	2.6	3	15	6.8	5.9	23	
GN 961-40-8-40-40-B-MT	40	38	8	40	40	8.5	4.1	4	20	7.2	5.6	39	
GN 961-40-8-40-40-B-SW	40	38	8	40	40	8.5	4.1	4	20	7.2	5.6	39	
GN 961-40-8-40-40-B-SR	40	38	8	40	40	8.5	4.1	4	20	7.2	5.6	39	
GN 961-30-6-30-30-C-MT	30	28	6	30	30	6.3	2.6	-	15	-	5.9	23	
GN 961-30-6-30-30-C-SW	30	28	6	30	30	6.3	2.6	-	15	-	5.9	23	
GN 961-30-6-30-30-C-SR	30	28	6	30	30	6.3	2.6	-	15	-	5.9	23	
GN 961-40-8-40-40-C-MT	40	38	8	40	40	8.5	4.1	-	20	-	5.6	39	
GN 961-40-8-40-40-C-SW	40	38	8	40	40	8.5	4.1	-	20	-	5.6	39	
GN 961-40-8-40-40-C-SR	40	38	8	40	40	8.5	4.1	-	20	-	5.6	39	



STANDARD MACHINE ELEMENTS WORLDWIDE