



Obudowy puste

TG ABS 2015-9-to

TG ABS 2015-9-to

Obudowy puste

CUSTOMIZABLE

202 x 152 x 90 mm

Numer artykułu: 10100901

Obudowy puste, Skrzynka: ABS, szary, podobny do RAL 7035, Pokrywa: poliwęglan, przezroczysty, z zatrzaskiem, z zabezpieczeniem zamknięcia pokrywy

IP67
IP66

IK07



690V
AC

1000V
DC



dane techniczne

środki

Szerokość:	202 mm
Długość:	152 mm
wysokość:	90 mm
Inner height:	74 mm

Material:

Skrzynka:	ABS, szary, podobny do RAL 7035
Pokrywa:	poliwęglan, przezroczysty
Uszczelka:	Poliuretan
Śruba do pokrywy:	Stal nierdzewna V2A, zatrzask
Materiał:	ABS

Akcesorium

DAE M12 - Element do kompensacji ciśnienia

LFR - Wiertło stopniowe

NS 35-168 - Szyna znormalizowana

TG ABL - Zestaw łączników do mocowania zewnętrznego

TG DVS-57 - Deckelverliersicherung

TG ISS - Zestaw zawiasów wewnętrznych

TG MPI-2015 - Płyta montażowa

TG MPS-2015 - Płyta montażowa

TG PST2 - Zestaw do plombowania

TS 15-168 - Szyna znormalizowana



Obudowy puste

TG ABS 2015-9-to

Inne atrybuty

Rodzaj ochrony:	IP66/IP67 – wg EN60529 / DIN VDE 0470-1
Wytrzymałość uderowa:	IK07 wg DIN EN 5012 / VDE 0470 cz. 100
Stopień ochrony:	II – izolacja ochronna wg VDE 0106
Temperatura otoczenia (minimalna):	-25 °C
Temperatura otoczenia (maksymalna):	40 °C
Temperatura otoczenia (24 godziny):	35 °C
Znamionowe napięcie izolacji AC:	690 V
Znamionowe napięcie izolacji DC:	1000 V
Nie zawiera metali ciężkich:	Tak
bez PCW:	Tak
nie zawiera silikonu:	Tak
Wpusty przewodów:	Nie
Badanie palności wg UL 94:	HB wg UL94
Badanie palności wg VDE:	650°C wg VDE 0471/ EN 60695
Maks. wzgl. wilgotność powietrza w temp. 25°C (przez krótki czas):	95%
Maks. wzgl. wilgotność powietrza w temp. 40°C:	50%
Odporność na warunki atmosferyczne:	Nie
Moment obrotowy śruby pokryw:	1.5 N m