

## Broszura informacyjna

**77 42 115**

### Szczypce tnące boczne dla elektroników

DIN ISO 9654



- Do dokładnego cięcia, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej
- Kształt zoptymalizowany pod kątem przenoszenia obciążeń zapewnia jeszcze większy komfort pracy
- Stabilne złącze wsuwkowe zapewnia pracę bez luzu
- Podwójna sprężyna rozwierająca o niskich parametrach tarcia, zapewniająca delikatne i równomierne otwieranie narzędzia
- Polerowanie na wysoki połysk (tylko wersja 2) wraz z cienką warstwą oleju doskonale zabezpiecza narzędzie przed korozją
- Ostrza dodatkowo hartowane laserowo, twardość ostrzy min. 60 HRC
- Bezpieczne i komfortowe operowanie szczypcami nawet między kciukiem a palcem wskazującym dzięki wysuniętym nasadkom o smukłym kształcie
- Główka zwężona, bez ścięcia
- Twardość ostrzy ok. 57 HRC
- Główka tnąca: specjalna stal narzędziowa, kuta, hartowana olejowo



|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Nr art.   | 77 42 115                       |
| EAN       | 4003773039761                   |
| Główka    | polerowana na wysoki połysk     |
| Rękojeści | z wielokomponentowymi nasadkami |
| Waga      | 75 g                            |
| Wymiary   | 115 x 71 x 48 mm                |
| Norma     | DIN ISO 9654                    |

#### Technische Attribute

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Rodzaj                                              | 4              |
| Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica) | Ø 0,8 mm       |
| Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica)            | Ø 0,3 – 1,3 mm |
|                                                     | 14 mm          |
|                                                     | 7,5 mm         |
| Szerokość główki                                    | 11 mm          |
| eCl@ss 5.1.4                                        | 21040302       |
| ETIM 5.0                                            | EC000165       |
| ETIM 6.0                                            | EC000165       |
| proficl@ss 6.0                                      | AAA949c004     |
| UNSPSC 13.1                                         | 27112114       |

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

