


SKINDICHT® MR-M hex.

SKINDICHT® MR-M，六边形缩径头，允许使用连接螺纹比现有螺纹孔径更小的电缆夹套



有空间需求

优势

允许使用连接螺纹比现有螺纹孔径更小的电缆夹套
带引导切口的 O 型环
用扳手安装

应用范围

机械设备
设备
罩壳

产品结构

公制连接螺纹，符合 DIN EN 60423
基于技术信息 DIN IEC 62444

技术参数

分类 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 类别描述：电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Cable screw gland

按客户需求提供:

FKM O 形圈 -20 °C 至 +200 °C

材料:

套体：镀镍黄铜

O形圈：NBR

温度范围:

-30 °C 至 +100 °C

SKINDICHT® MR-M hex.

备注

照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。
价格为不含增值税与附加费的净价。对企业用户销售。



SKINDICHT® MR-M hex.

物料编号	外螺纹, M1	内螺纹, M2	SW 扳手尺寸 mm	Ø A (mm)	总长度 C mm	螺纹长度 D mm
SKINDICHT® MR-M hex.						
52101965	16 x 1.5	12 x 1.5	18	20.2	8.5	5.5
52101966	20 x 1.5	16 x 1.5	22	24.4	9.0	6
52101967	25 x 1.5	16 x 1.5	28	31.2	10.0	6.5
52101968	25 x 1.5	20 x 1.5	28	31.2	10.0	6.5
52101969	32 x 1.5	16 x 1.5	36	40	11.5	8
52101972	32 x 1.5	20 x 1.5	36	40	11.5	8
52101973	32 x 1.5	25 x 1.5	36	40	11.5	8
52101974	40 x 1.5	25 x 1.5	43	47.5	12.5	8.5
52101975	40 x 1.5	32 x 1.5	43	47.5	12.5	8.5
52101976	50 x 1.5	40 x 1.5	54	58	14.0	10
52101977	63 x 1.5	50 x 1.5	67	74	14.0	9.5
52101979	75 x 1.5	63 x 1.5	80	90	17.0	11
SKINDICHT® MR-M 裸黄铜, 六角形						
52006563	80 x 2	63 x 1.5	85	93.5	23.0	15