
# SILVYN® EL

SILVYN® EL — пластиковый оснащенный спиралью защитный рукав со спиралью из жесткого ПВХ различной конструкции



Время на монтаж

**Преимущества**
Лёгкое втягивание кабеля или провода благодаря гладкой внутренней поверхности
Гибкие
Прочные
Полностью герметичная система при использовании в комбинации с SILVYN® MPC/MPC-M

**Области применения**
Машиностроение
Автомобилестроение
Производство автоматов
Экспортеры

**Характеристики**
Гибкие
Гладкая внутренняя стенка
Стабильные по форме

**Стандарты / Сертификаты соответствия**
UL File Nr. E308201

**Конструкция**
Со встроенной твердой ПВХ спиралью
Наружная оболочка из мягкого ПВХ-пластиката

Last Update (09.04.2018)
©2018 Lapp Group - Technical changes reserved
Product Management www.lappkabel.de
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16

# SILVYN® EL

**Примечание**
Гладкая версия не соотв. UL

**Technical Data**

| | |
|---|---|
| Классификация ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001177<br>ETIM 5.0 Class-Description: Защитный рукав из полимеров |
| Классификация ETIM 6: | Обозначение класса ETIM 6.0: EC001177<br>Описание класса ETIM 6.0: Защитный пластиковый шланг |
| Сертификаты соответствия: | IEC EN 61386-23 |
| Поставляемые цвета: | Серебристо-серый (RAL 7001) |
| Материал: | Специально гибкая ПВХ-оболочка с жёсткой ПВХ спиралью внутри |
| Температурный диапазон: | от -20 до +70 °C<br>-5°C до +70°C (гладкая версия) |

**Note**
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.


©2018 Lapp Group - Technical changes reserved

LAPP GROUP

PRODUCT INFORMATION

# SILVYN® EL


| Артикул | Номинальный размер | Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм | Радиус изгиба, мм | Подходят для SILVYN® MPC-M/MPC 90°M | Подходят для SILVYN® MPC | Подходят для SILVYN® MPC 90° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVYN® EL | | | | | | |
| 61747360 | 12 | 10 x 14.5 | 25 | 16/1 | 9 | 9 |
| 61747370 | 16 | 12 x 16.5 | 25 | 16/2 , 20/1 | 11 , 13,5/1 | 11 , 13,5/1 |
| 61747380 | 20 | 16 x 21 | 35 | 20/2 | 13,5/2 , 16 | 13,5/2 , 16 |
| 61747390 | 25 | 22 x 27.5 | 45 | 25 x 1,5 | 21 | 21 |
| 61747400 | 30 | 25 x 30.5 | 55 | 32/1 | 29/1 | 29/1 |
| 61747410 | 32 | 28 x 33.5 | 60 | 32/2 | 29/2 | 29/2 |
| 61747420 | 40 | 35 x 41 | 80 | 40 x 1,5 | 36 | 36 |
| 61747430 | 50 | 40 x 46.4 | 105 | 50 x 1,5 | 42 | - |
| 61747440 | 63 | 50 x 57 | 120 | 63 x 1,5 | 48 | - |
| 61747381 | 20 | 16 x 21.1 | 70 | 20/2 | 13,5/2 , 16 | 13,5/2 , 16 |
| 61747391 | 25 | 21 x 26.4 | 90 | 25x1,5 | 21 | 21 |
| 61747411 | 32 | 26.5 x 33.1 | 140 | 32/2 | 29/2 | 29/2 |
| 61747421 | 40 | 35.4 x 41.8 | 190 | 40 x 1,5 | 36 | 36 |


Last Update (09.04.2018)
©2018 Lapp Group - Technical changes reserved
Product Management www.lappkabel.de
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16


# SILVYN® EL











Last Update (09.04.2018)
©2018 Lapp Group - Technical changes reserved
Product Management www.lappkabel.de
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16