



BOITE VIDE

GEOS-L 3030-18-o



GEOS-L 3030-18-o

Boîte vide

300 x 300 x 180 mm

Code Article: 70043301

Boîtier vide - Qualité industrielle, adapté pour une installation dans les environnements difficiles et dans une zone extérieure non protégée, Boîtier : Polycarbonate renforcé de fibres de verre,, gris, simil. RAL 7035, Couvercle : Polycarbonate

avec couvercle gris



Données techniques

Mesures

Largeur:	300 mm
Longueur:	300 mm
Hauteur:	180 mm
Hauteur intérieure:	158 mm
Largeur intérieure:	271 mm
Longueur intérieure:	271 mm

Matériau:

Matériau:	Polycarbonate
Boîtier:	Polycarbonate, renforcé de fibres de verre
Couvercle:	Polycarbonate
joint:	Elastomère
Vis de couvercle:	Polyamide, renforcé de fibres de verre

Accessoires

SRS 60-90 - Kit de brides vissées

GEOS MPI-3030 - Plaque de montage

GEOS MPS-3030 - Plaque de montage

GEOS-L EP-3030 - Plaque de montage

GEOS MH-18 - Support de montage

GEOS-L TW 30-18 - Paroi de séparation

GEOS NS35-250 - Rail normalisé

GEOS ABL-10 - Languette de fixation extérieure

GEOS ABL-40 - Languette de fixation extérieure

BEL Air M40 - Kit membrane anti-condensation

LFR M40 - Fraise

GEOS MSS-30 - Kit de fixation de mât

GEOS DP-3030 - Plaque design

SRS 90-150 - Kit de brides vissées

SRS 150-210 - Kit de brides vissées



BOITE VIDE

GEOS-L 3030-18-o

Autres paramètres

Comportement au feu selon UL 94:	V-2 selon UL 94
Comportement au feu selon UL 50 / UL 746C:	5VA nach UL 50 / UL 746C
Comportement au feu selon VDE:	960°C selon VDE 0471/ EN 60695
Indices de protection:	IP66/IP67 selon EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Résistance aux chocs:	IK09 selon DIN EN 50102 / VDE 0470 Partie 100
Couleur:	gris
Tension d'isolation assignée CA:	1000 V
Tension d'isolation assignée CC:	1500 V
Temp. ambiante (minimale):	-35 °C
Temp. ambiante (maximale):	80 °C
Temp. ambiante (24 heures):	60 °C
Humidité rel. maxi. à 25° C (courte durée):	95%
Humidité rel. maxi. à 40° C:	50%