



Przewód audio-video

Model: **AK-HD-200L**



Kod produktu	AK-HD-200L
Typ produktu	Przewód audio-video
Seria	HDMI
Częstotliwość przetwarzania	4K@120Hz, 8K@60Hz
Funkcja CEC	Tak
Kierunkowość	Jednokierunkowy
Długość przewodu	20 m
Wtyczka #1	Złącze męskie HDMI
Wtyczka #2	Złącze męskie HDMI
Wersja	HDMI 2.1
Platerowane wtyczki	Pozłacane
Materiał przewodu	Światłowód (AOC)
Kolor produktu	Czarny
Temperatura pracy	5 - 50 °C
Opakowanie	UniBag
Wymiary produktu (L x W x H)	160 x 170 x 40 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	240 x 280 x 42 mm
Waga netto	568 g
Waga brutto	596 g
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720138064
Gwarancja	24 miesiące
Przepustowość	48 Gbit/s



Opis

Kabel światłowodowy HDMI Akyga® AK-HD-200L to wysokiej jakości kabel przeznaczony do użytku z urządzeniami audio-wideo. Idealnie nadaje się do połączenia np. konsoli, telewizora lub projektora z odtwarzaczem DVD, lub laptopem. Kabel ten cechuje się wytrzymałością i trwałością, co daje gwarancję bezproblemowego i stabilnego połączenia. Ponadto, zawarty w nim światłowód umożliwia transfer wysokiej jakości obrazu i dźwięku na odległość **20 metrów bez zniekształceń**. Dzięki temu, możesz cieszyć się obrazem o wysokim kontraście i szerokim zakresie barw **w rozdzielczości 8K**.

Warto również wspomnieć, że **kabel światłowodowy HDMI ver. 2.1** jest w pełni kompatybilny z technologiami **eARC** oraz **Dolby Vision**. Dzięki temu, użytkownicy mogą cieszyć się jeszcze lepszą jakością dźwięku i obrazu, które są przesyłane bez utraty jakości i zniekształceń. eARC (enhanced Audio Return Channel) to technologia, która umożliwia przesyłanie dźwięku w jakości studyjnej z telewizora do urządzeń audio, takich jak soundbary lub amplitunery. Natomiast Dolby Vision to zaawansowana technologia HDR, która umożliwia uzyskanie jeszcze lepszej jakości obrazu, bogatszych kolorów i większej głębi. Dzięki temu, **kabel AOC HDMI Akyga® AK-HD-200L** jest idealnym wyborem dla osób, które cenią sobie wysoką jakość dźwięku i obrazu oraz nie chcą kompromisów w jakości transmisji.