

DIGITUS Adapter kablowy DisplayPort 8K, mini DP na DP

DB-340106-020-S
EAN 4016032484226



Kabel adapter PREMIUM miniDisplayPort - DisplayPort 8K 60Hz miniDP/DP M/M 2m

Dzięki temu standardowi przewodowemu ten kabel DisplayPort spełnia wszystkie aktualne wymagania odnośnie do zastosowań – od odtwarzania treści o wysokiej rozdzielczości UHD 8K, poprzez transmisję dźwięku 8-kanalowego, aż po obsługę szyfrowania HDCP i DPCP. Możliwe jest wyświetlanie kopii lustrzanej ekranu na dużym monitorze lub rozszerzenie pulpitu na dodatkowym wyświetlaczu ze złączem DisplayPort. Ten kabel o wysokiej jakości umożliwia szybkie transfery danych – bez zacinania się obrazu, nawet w przypadku wymagających aplikacji graficznych lub gier. Niklowane styki i podwójne ekranowanie kabla zapewniają maksymalną przewodność i transmisję bez zakłóceń.

Adapter kablowy Digitus® 8K DisplayPort 1.4 mini DP na DP spełnia już wymagania przyszłych urządzeń o wysokiej rozdzielczości (telewizorów, projektorów, monitorów) następnych generacji. Doskonałe wrażenia w 8K z rozdzielczościami Ultra-HD II do 7680 x 4320 pikseli.

- Rozdzielczość: 7680 x 4320p / 60 Hz (UHD-2)
- Obsługa 8K 3D
- Szybkość transmisji sygnału do 32,40 Gbit/s
- Obsługa do 4K przy 144 Hz
- Podpróbkiwanie: YUV 4:4:4
- Wersja HDCP: 2.2
- Wersja DisplayPort™: 1.4
- Obsługiwana głębia kolorów: 30-bitowa głębia kolorów
- Obsługa formatu HDR10 bez ograniczeń
- Obsługa Consumer Electronic Control (CEC)
- Obsługa Lip-Sync (synchronizacja audio/wideo)
- Obsługa stereoskopowego wideo 3D
- Obsługa wyświetlania kompresji strumienia 1.2 (DSC)

- Obsługa EDID 2.0 (rozpoznawanie urządzenia)
- Obsługa DVI wersja 1.0 (w połączeniu z adapterami)
- Obsługa korekty błędów w przód (FEC)
- Obsługa trybu Multi Stream audio/wideo Dzięki standardowi 2.0 istnieje możliwość połączenia dwóch monitorów 8k lub trzech monitorów 4k
- Obsługa szerokokątnego formatu kinowego 21:9
- Obsługa dźwięku 32-kanalowego
- Obsługa Dolby TrueHD
- Obsługa 8-kanalowego LPCM, 192 kHz, możliwość odtwarzania 24-bitowych plików audio
- Obsługa strumienia bitów DTS-HD Master Audio
- Temperatura robocza: od -20°C do 60°C
- Wilgotność robocza: 0 - % WILG. WZGL.
- Obudowa: obudowa z aluminium
- Standard Super Hi-Vision TV
- Standard Super Hi-Vision TV
- AWG: 32
- Filtr ferrytowy: Brak
- Kolor kabli: Czarny
- Powierzchnia styku: Niklowana
- Standard DisplayPort : DisplayPort 1.4
- Standard HDTV: Ultra HD 8K
- Typ obudowy: Aluminium
- Złącze 1: Wtyk Mini DisplayPort
- Złącze 2: Wtyk DisplayPort
- Długość: 2 m
- AOC - Aktywny Kabel Światłowodowy: nie
- Ekranowanie: Potrójne ekranowanie

Zawartość opakowania

- 1x adapter kablowy DisplayPort 8K, 2 m

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	120	13.00	49.00	52.00	25.00	63,700.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.11	2.30	7.50	23.50	405.38
Netto bez opakowania	1	0.10	2.30	7.50	23.50	405.38

