

# CH14x51 gG 10A/690V



## Specyfikacja

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ETI Kod                              | 002630007                           |
| Opis                                 | CH14x51 gG 10A/690V                 |
| Waga                                 | 18.75                               |
| Poziom                               | Wkładki topikowe cylindryczne gG    |
| Grupa produktowa                     | C Wkładki topikowe nn. cylindryczne |
| Charakterystyka                      | gG                                  |
| Napięcie znamionowe AC (V)           | 690                                 |
| Prąd znamionowy (A)                  | 10                                  |
| Typ                                  | CH                                  |
| Wielkość                             | CH14                                |
| Zwarciova zdolność wyłączenia AC (V) | 80                                  |
| Wymiary                              | 14x51                               |

Strona produktu online 

## Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych  
3D Model  
Deklaracja EU




## Klasyfikacja międzynarodowa ETIM


|                     |          |
|---------------------|----------|
| Prąd znamionowy     | 10A      |
| Rozmiar             | 14x51 mm |
| Napięcie znamionowe | AC 690 V |
| Z wybijakiem        |          |

# Charakterystyki prądów ograniczonych

Cut-off current characteristics  
CH14




# Charakterystyki energetyczne (całek Joule'a)




# Charakterystyki czasowo-prądowe

Time current  
characteristics I/t, gG  
CH14



# Rysunek wymiarowy



|         | $a$               | $b_{\max.}$ | $c$            | $d_{\min.}$ | $r$           |
|---------|-------------------|-------------|----------------|-------------|---------------|
| 8 x 32  | $31,5 \pm 0,5$    | 6,7         | $8,5 \pm 0,1$  | 4           | $1 \pm 0,5$   |
| 10 x 38 | $38,0 \pm 0,6$    | 10,5        | $10,3 \pm 0,1$ | 6           | $1,5 \pm 0,5$ |
| 14 x 51 | $51,0 + 0,6 / -1$ | 13,8        | $14,3 \pm 0,1$ | 7,5         | $\pm 1$       |
| 22 x 58 | $58,0 + 0,1$      | 16,2        | $22,2 \pm 0,1$ | 11          | $\pm 1$       |