

SKINDICHT® EKU

SKINDICHT® EKU, aumento de tamaño de rosca, poliamida reforzada con fibra de vidrio, rosca PG, con superficie de soporte de llave inglesa



Ahorro de espacio

Beneficios

Permite utilizar prensaestopas con roscas de conexión de mayor tamaño que los agujeros roscados ya existentes se monta con una llave inglesa

La superficie de contacto impide que se arañe la carcasa al montarla con la llave inglesa

Ámbito de uso

Maquinaria

Dispositivos

Carcasas

Composición de producto

Tuerca de conexión PG

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Colores disponibles:

RAL 7035 gris claro

Material:

Poliamida, fibra de vidrio reforzada

Rango de temperaturas:

desde -40 °C hasta +100°C

SKINDICHT® EKU**Nota**

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



SKINDICHT® EKU

Referencia	Denominación de pieza/tamaño
SKINDICHT® EKU	
52025200	EKU 7/9
51731000	EKU 9/11
51731010	EKU 11/13,5
51731020	EKU 13,5/16
51731030	EKU 16/21
51731040	EKU 21/29
52025210	EKU 29/36
52025220	EKU 36/42
52025230	EKU 42/48

Última actualización (03.02.2018)

©2018 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://appespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16