



1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
Artikel Nr. Item no.		Beschreibung Description								Länge Length		Länge Length ± 20															
68604		NK SCHU-Kaltgeräte (E/F-C13) 90° 0150 sw NK 101								1500 ± 20																	
59566		NK SCHU-Kaltgeräte (E/F-C13) 90° 0180 sw NK 101								1800 ± 20																	
50077		NK SCHU-Kaltgeräte (E/F-C13) 90° 0200 sw NK 101								2000 ± 20																	
																											
										Abgewinkeltes Kaltgeräte-Anschlusskabel, Schwarz - geeignet für Geräte mit einem Kaltgeräteanschluss (C13) - zum Ersetzen eines gebrauchten Kaltgerätekabels Anschlüsse: Schutzkontaktstecker Hybrid (Typ E/F, CEE 7/7) 90° Gerätebuchse C13 Max. Strombelastbarkeit: 10 A Betriebsspannung: 250 V ~ Max. Leiterwiderstand: 19,5 Ω/km Leitungstypenkurzzeichen: H05-VV-F3G Innenleiter, Aderquerschnitt: 0,75 mm² Kabelmantel: Ø 6,5 ± 0.1 mm Betriebstemperatur: -15°C ~ +70°C Angled IEC Cord, Black - suitable for units with a hot appliance connection (C16) - to replace a used hot appliance cable Connections: safety plug hybrid (type E/F, CEE 7/7) 90 Device socket C13 Max. Current capacity: 10 A Operating voltage: 250 V ~ Max. Conductor Resistance 19.5 Ω/km Cable type Designation: H05-VV-F3G Inner conductor cross-section: 0.75 mm² Cable jacket: Ø 6.5± 0.1 mm Operating temperature: -15°C ~ +70°C																	
Änderungen						Datum		Name		Bezeichnung										Blatt							
Datum		Name		gez.:		01.10.2024		ir		NK SCHU-Kaltgeräte (E/F-C13) 90° XXXX sw NK 101										1							
				gepr.:		01.10.2024		ir		Zeichnungs-Nr.:										von							
				Norm:						50077, 59566, 68604										1							
Änderungen vorbehalten / Subject to change																											
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	