



LNH3630M

**Wkładka bezp. nożowa typ NH3 gG wsk.podwójny 630A 500V**

**Specyfikacja techniczna**

**Konstrukcja**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Charakterystyka wyzwalania | gG |
|----------------------------|----|

**Charakterystyka elektryczna**

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn | 120 kA |
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)       | 500 V  |
| Typ napięcia zasilającego                    | AC     |

**Prąd**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Prąd zwarciovy umowny | 120 kA |
| Prąd znamionowy In    | 630 A  |

**Bezpiecznik**

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Charakterystyka bezpiecznika     | gG  |
| Wielkość wkładki bezpiecznikowej | NH3 |

**Wymiary**

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Głębokość produktu | 150 mm |
| Wysokość produktu  | 86 mm  |
| Szerokość produktu | 66 mm  |

**Moc**

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 43.1 W |
|----------------------------------------------|--------|

**Norma**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dopuszczenia / atesty     | VDE, EAC |
| Dyrektywa europejska WEEE | dotyczy  |

**Warunki użytkowania**

|           |    |
|-----------|----|
| Izolowany | No |
|-----------|----|

**Oznaczenie**

|                |     |
|----------------|-----|
| Grupa urządzeń | LNH |
|----------------|-----|