

UNITRONIC® LiYCY A

Ekranowane przewody do transmisji danych z kodem kolorowym zgodnym z DIN 47100 i aprobatą UL/CSA

UNITRONIC® LiYCY A: Niskoczęstotliwościowy kabel do transmisji danych w płaszczu z PVC, DIN 47100, UL CSA AWM, giętki, 0,34 mm², Maxi TERMI-POINT®, ekranowany, niepodtrzymujący płomieni, do AKPiA

Info

A jak "Advanced": certyfikat UL oraz CSA

Inne wymiary/kolory dostępne na zapytanie



Sygnały zakłócające

Korzyści

Pełny opłot minimalizuje zakłócenia elektryczne

Zakres zastosowania

Okablowanie urządzeń i maszyn przeznaczonych na eksport na rynki Ameryki Północnej oraz do krajów, gdzie wymagane są przewody z certyfikatami UL/CSA

Na rynek północnoamerykański

Cechy produktu

Samogasnący według IEC 60332-1-2, UL VW-1 i CSA FT 1

Normy i aprobaty

UL AWM Style 2464

CSA AWM I/II A

UL File No. E63634

Budowa produktu

Żył wielodrutowa z miedzi cynowanej

Izolacja żyły wykonana z PVC

Ostania aktualizacja (07.10.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lapppoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® LiYCY A

Oplot z ocynowanych drucików miedzianych

Płaszcz zewnętrzny ze specjalnej mieszanki Kolor płaszcza zewnętrznego: ciemnoszary

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000104

Opis klasy ETIM 5.0: Przewód sterowniczy

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000104

ETIM 6.0 Class-Description: przewód sterowniczy

Oznaczenie żył:

DIN 47100 bez powtarzania kolorów, patrz tabela T9

Budowa żyły:

Wielkość żył w AWG, żyły 7 lub 19 drucikowe

Minimalny promień gięcia:

Połączenia sporadycznie ruchome: 15 x średnica zewnętrzna

Połączenia nieruchome: 6 x średnica zewnętrzna

Napięcie nominalne:

UL/CSA: 300 V

Napięcie próbne:

1500 V

Zakres temperatury:

Okazyjnie ruchome: -5°C do +70°C (UL: +80 °C)

Połączenia nieruchome (IEC): -40°C do +80°C CUL: max. +80°C

Wskazówka

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).

Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppoland.pl

Rodzaj opakowania: krążek 152 m; bęben 305 m

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

UNITRONIC® LIYCY A

Numer katalogowy	Liczba żył i przekrój w AWG	Średnica zewnętrzna [mm]	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
UNITRONIC® LIYCY A				
0044602	2 x AWG26/7	4,3	15,6	25
0044604	4 x AWG26/7	4,7	18	30
0044652	2 x AWG24/7	4,7	17,6	29
0044655	5 x AWG24/7	5,5	28,5	44
0044658	8 x AWG24/7	6,4	31,1	61
0044662	12 x AWG24/7	7,3	51,8	96
0044702	2 x AWG22/7	5,5	17,6	44
0044703	3 x AWG22/7	5,7	21,2	49
0044704	4 x AWG22/7	6,1	27,3	59
0044705	5 x AWG22/7	6,6	30,8	63
0044707	7 x AWG22/7	7,1	46,4	87
0044712	12 x AWG22/7	8,9	66,8	120
0044716	16 x AWG22/7	9,8	83,9	145
0044721	21 x AWG22/7	11,3	109,4	204
0044732	2 x AWG20/7	6	24,4	41
0044733	3 x AWG20/7	6,3	29,9	47
0044735	5 x AWG20/7	7,3	49,2	91
0044738	8 x AWG20/7	9,1	70,8	102
0044850	7 x AWG18/19	8,9	93,2	160,8
0044851	10 x AWG18/19	11,5	130,9	200