



Zakład Podzespołów Indukcyjnych INDEL Sp. z o.o.

01-924 Warszawa, ul. Rodziny Połanieckich 34A

oddział produkcyjny: 95-060 Brzeziny, ul. Piłsudskiego 20

DN2E 180L

Drut miedziany nawojowy okrągły podwójnie emaliowany lakierem poliuretanowym, lutujący bez usuwania izolacji.

Główne zastosowanie znajduje w transformatorach, silnikach małej mocy, przekaźnikach, komponentach telewizyjnych, telekomunikacyjnych, pomiarowych, radiowych.

Parametry techniczne:

Zakres średnic – od 0,15mm do 0,20mm

Materiał żyły przewodzącej – miedź

Materiał izolacji – poliuretan

Zakres temperatur – od -65°C do +180°C

Klasyfikacja normatywna produktu - EI/AIW Class 180 Grade 2

Oznaczenie normy - IEC 60317-51 / NEMA MW82

Rodzaje i wymiary szpul:

200g - fi=44mm / h=42mm

500g - fi=50mm / h=83mm

1000g - fi=70mm / h=83mm



Zakład Podzespołów Indukcyjnych INDEL Sp. z o.o.

01-924 Warszawa, ul. Rodziny Połanieckich 34A

oddział produkcyjny: 95-060 Brzeziny, ul. Piłsudskiego 20

Średnica drutu DN2E	Orientacyjna ilość drutu na szpulce / typ szpulki		
	200g	500g	1000g
0,15mm	1197mb	2993mb	5987mb
0,20mm	602mb	1505mb	3010mb
0,30mm	302mb	757mb	1514mb
0,40mm	171mb	429mb	858mb
0,50mm	110mb	275mb	551mb
0,60mm	78mb	194mb	390mb
0,65mm	67mb	169mb	340mb
0,70mm	57mb	142mb	285mb
0,75mm	50mb	127mb	250mb
0,80mm	44mb	110mb	220mb
0,90mm	35mb	88mb	175mb
1,00mm(1,06)	28mb	70mb	170mb
1,10mm(1,112)	21mb	56mb	112mb
1,15mm	20,8mb	52mb	104mb
1,20mm	19mb	48mb	96mb
1,30mm	17mb	42mb	84mb
1,40mm	14,5mb	36mb	72mb
1,50mm	13mb	32mb	64mb
1,60mm	10,5mb	26mb	52mb
1,70mm	9,5mb	24mb	48mb
1,80mm	8mb	20mb	40mb
1,90mm	7mb	18mb	36mb
2,00mm	7mb	17mb	34mb
2,10mm(2,112)	6,5mb	16mb	32mb
2,20mm	5,5mb	14mb	28mb
2,30mm	5mb	13mb	26mb
2,40mm	5mb	12mb	24mb
2,50mm	4,5mb	11mb	22mb
2,60mm	4mb	10mb	20mb
2,70mm	4mb	9,5mb	19mb
2,80mm	3,5mb	9mb	18mb
3,00mm	3,2mb	8mb	16mb