


Przewód łączeniowy typu Y

Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE



Aplikacja

Konstrukcja

bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane;
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

Bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

24 DC

Klasa ochrony

III

Maks. całkowity prąd
obciążenia

[A]

3

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-25...80

Ochrona

IP 67

Dane mechaniczne

Waga

[g]

54,1

Odlewany materiał obudowy

TPU

Materiał nakrętki

mosiądz, niklowany

Materiał uszczelnienia

FKM

Możliwość stosowania z
łańcuchami kablowymi

tak

Możliwość stosowania z
łańcuchami kablowymiPromień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha
kablowego

min. 15 x średnica kabla

Cykle zginania

> 1 Mio.

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk C

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,5...0,8 Nm






Przewód łączeniowy typu Y

Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE

Połączenie elektryczne - Przewód


Przewód: 0,45 m, PVC, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm²

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo A

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; uszczelnienie: FKM; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,5...0,8 Nm



Połączenie elektryczne - Gniazdo B

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; uszczelnienie: FKM; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,5...0,8 Nm

