

Broszura informacyjna

49 41 A21

Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych sprężynujących

Do pierścieni zewnętrznych na wałach

DIN 5254 B



MM  90°

- Przystosowane do ciągłej pracy przy dużych obciążeniach: nawet 10-krotnie dłuższa żywotność niż w przypadku narzędzi z toczonymi końcówkami
- Łatwiejsza praca dzięki wciskanyom końcówkom
- Przystosowane do ciągłej pracy przy dużych obciążeniach
- Precyzyjne złącze skręcane zapewniające niskie tarcie
- Odkuwane
- Duża powierzchnia styku na końcówkach zapobiega odkształcaniu się pierścieni i pozwala na łatwy montaż
- Smukła głowka narzędzia pozwala na pracę w trudno dostępnych miejscach
- Sprężyna rozwierająca umiejscowiona wewnątrz złącza, dzięki czemu jest zabezpieczona przed zabrudzeniem oraz przypadkowym wypadaniem
- Rękojeści z antypoślizgowego tworzywa sztucznego
- DIN 5254 B; końcówki zakrzywione pod kątem 90°
- Z ogranicznikiem otwarcia do prawidłowego montażu zgodnie z normą DIN 471
- Regulowany ogranicznik zapobiega rozginaniu pierścieni osadczych podczas montażu
- Wciskane końcówki: drut ze stali sprężynowej, ciągniony
- Korpus szczypiec: stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo

Nr art.	49 41 A21
EAN	4003773079613
Szczypce	fosforanowana, szara
Rękojeści	Z antypoślizgowego tworzywa sztucznego
Waga	169 g
Wymiary	165 x 71 x 13 mm
Norma	DIN 5254 B

Technische Attribute

Średnica wału	Ø 19 – 60 mm
Rodzaj	4
Końcówki (średnica)	1,8 mm

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002228
ETIM 6.0	EC002228
proficl@ss 6.0	AAC470c002
UNSPSC 13.1	27112140

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



Sprężyna rozwierająca umiejscowiona jest wewnątrz złącza skręcanego. Zapobiega to jej zabrudzeniu oraz przypadkowemu wypadaniu.