

Seria 7400 Kraftform z rękojeścią pistoletową Wkrętak dynamometryczny (3,0-8,8 Nm) z ustawioną wartością, z uchwytem szybkozmieniaczem Rapidaptor, 7463 x 4,0 Nm x 4,0-8,8 Nm

Kraftform - seria 7400 Wkrętaki dynamometryczne z ustawioną wartością, nastawne, fabrycznie ustawiona stała wartości pomiarowa



EAN:	4013288156167	Wymiar:	218x81x51 mm
Numer części:	05074728001	Waga:	268 g
Numer artykułu:	7400 pre-set, pistol handle	Kraj pochodzenia:	CZ
Numer taryfy celnej: 82054000			

- Wkrętak dynamometryczny z fabrycznie ustawionym stałym momentem obrotowym z uchwytem pistoletowym
- Z uchwytem szybkozmieniaczem Rapidaptor
- Z uchwytem Rapidaptor gwarantującym szybką wymianę grotów
- Do grotów sześciokątnych 1/4"
- Sygnał przekroczenia ustawionej wartości momentu obrotowego
- Wstępnie ustawiony na najmniejszą wartość skali

Wkrętak dynamometryczny Wera. Wielokomponentowa rękojeść pistoletowa Kraftform, umożliwiającą przenoszenie wysokich momentów obrotowych, zapewnia przyjemną i ergonomiczną pracę. Z fabrycznie ustawioną na najmniejszą wartość skali stałą wartością momentu obrotowego. Do zastosowań, w których wymagana jest stała wartość momentu obrotowego i jego powtarzalność. Wartość momentu obrotowego można zmienić za pomocą dodatkowego narzędzia w ramach zakresu pomiarowego (zestaw do ponownej kalibracji, do zamówienia z kodem 05137002001). Następnie należy sprawdzić ustawioną wartość za pomocą standardowego testera momentu obrotowego. Nielimitowana wartość momentu obrotowego zwalniającego do odkręcania zabezpieczonych śrub. Technologia Rapidaptor do szybkiej wymiany bitów. Do bitów sześciokątnych 1/4" wg DIN ISO 1173-C 6,3 oraz końcówek E 6,3 (ISO 1173). Wielokomponentowa rękojeść Kraftform z miękkimi i twardymi strefami chwytu umożliwia szybką pracę i zabezpiecza dłonie.

Uwaga: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_pre-set_pistol_handle.html

Wera - 7400 pre-set, pistol handle
05074728001 - 4013288156167

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Seria 7400 Kraftform z rękojeścią pistoletową Wkrętak dynamometryczny (3,0-8,8 Nm) z ustawioną wartością, z uchwytem szybko mocującym Rapidaptor, 7463 x 4,0 Nm x 4,0-8,8 Nm



Kraftform - seria 7400 Wkrętaki dynamometryczne z ustawioną wartością, nastawne, fabrycznie ustawiona stała wartość pomiarowa

Wkrętaki dynamometryczne z ustawianą wartością

Nielimitowana wartość momentu obrotowego


Różnorodność zastosowania



Wkrętaki dynamometryczne z ustawianą wartością



Wkrętak dynamometryczny Wera. Z fabrycznie ustawioną na najmniejszą wartość skali stałą wartością momentu obrotowego. Do zastosowań, w których wymagana jest stała wartość momentu obrotowego i jego powtarzalność. Wartość momentu obrotowego można zmienić za pomocą dodatkowego narzędzia w ramach zakresu pomiarowego (zestaw do ponownej kalibracji, kod do zamówienia 05137002001). Następnie należy sprawdzić ustawioną wartość za pomocą standardowego testera momentu obrotowego.



Nielimitowana wartość momentu obrotowego podczas odkręcania mocno osadzonych wkrętów.



Uchwyt Rapidaptor zapewnia wszechstronne zastosowanie dzięki szybkiej wymianie grotów, końcówek i kluczy nasadowych.

Uniwersalny chwyt


Szybki montaż i automatyczna blokada

Szybka wymiana


Obsługa jedną ręką




Uchwyt Rapidaptor z mechanizmem szybko mocującym przeznaczony jest do grotów i końcówek 1/4" produkowanych zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6,3 + E 6,3 (seria Wera 1 i 4).



Końcówka może zostać zamocowana poprzez wciśnięcie jej w uchwyt bez konieczności przesuwania pierścienia przytrzymującego. Po umieszczeniu końcówki w gnieździe wkrętu zostaje ona automatycznie zablokowana w uchwycie, co oznacza pewne osadzenie bez ryzyka wibracji.



Wymiana końcówki następuje poprzez przesunięcie pierścienia przytrzymującego do przodu. Wówczas mechanizm sprężynowy odsuwa końcówkę od magnesu, dzięki czemu końcówka zostaje odblokowana i można ją z łatwością wyjąć z uchwytu. To rozwiązanie pozwala na wymianę nawet najmniejszych grotów i końcówek bez użycia dodatkowych narzędzi.



Wszystkie operacje związane z obsługą uchwytu Rapidaptor z mechanizmem szybko mocującym, takie jak montaż i wymiana końcówek, mogą być wykonane za pomocą jednej ręki. Dzięki temu wymiana narzędzi jest szybsza, efektywniejsza i bardziej ergonomiczna. Bez zbędnych ruchów.

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_pre-set_pistol_handle.html

Wera - 7400 pre-set, pistol handle
05074728001 - 4013288156167




Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Seria 7400 Kraftform z rękojeścią pistoletową Wkrętak dynamometryczny (3,0-8,8 Nm) z ustawioną wartością, z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor, 7463 x 4,0 Nm x 4,0-8,8 Nm



Kraftform - seria 7400 Wkrętaki dynamometryczne z ustawioną wartością, nastawne, fabrycznie ustawiona stała wartości pomiarowa

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

								
	art. no.	inch	Nm	Nm	mm	mm	inch	inch
05074717001	7462	1/4	3,0	3,0-6,0	150	100	6	4
05074728001	7463	1/4	4,0	4,0-8,8	150	100	6	4

Link
https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_pre-set_pistol_handle.html

Wera - 7400 pre-set, pistol handle
05074728001 - 4013288156167

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de