



Zasilacz sieciowy do LED IP20 | 48W | 12V | 4A | 5.5*2.1

Kod produktu: 50957

Zasilacz sieciowy z wtykiem 5.5*2.1 przeznaczony do taśm LED.

DANE TECHNICZNE

ZAKRES NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO	0.8A/90V 0.33A/220V
WILGOTNOŚĆ PODCZAS PRACY	20~90%, bez kondensacji
NAPIĘCIE WYJŚCIOWE	12 V
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI	50Hz/60Hz
ODPORNOŚĆ NA WIBRACJE	10~500Hz,5G 10min/cykl, X Y Z każda oś 60 minut
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	-40~+80 C
PRĄD AC	0.8A/90V 0.33A/220V
CZAS PODTRZYMANIA	50ms/230VAC
PRĄD UDAROWY	Start: 65A/230VAC
TEMPERATURA PRACY	-20~ +60 C
REGULACJA LINIOWA	0.5%
R&N	150mVp-p
REGULACJA OBCIĄŻENIA	0.5%
CZAS ROZPOCZĘCIA I NARASTANIA	1000ms,30ms/230VAC
WTYCZKA	5.5*2.1
MOC	48 W
NATĘŻENIE WYJŚCIOWE	4 A

GWARANCJA

24 miesiące

KOD EAN

5901878509570