

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



inductive sensor XSD 80x80x40 - plastic - Sn60mm - 24..240VAC/DC - terminals

XSDM600539H7

Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Nazwa serii	Uniwersalny
Rodzaj czujnika	Czujnik indukcyjny zbliżeniowy
Zastosowanie produktu	-
Nazwa czujnika	XSD
Konstrukcja czujnika	Typ 80 x 80 x 40
Rozmiar	40 mm
Typ korpusu	Stacjonarny
Materiał obudowy	Plastikowy
Rodzaj sygnału wyjściowego	Dyskretny
Metoda okablowania	2-przewodowy
[Sn] znamionowa odległość wykrywania	60 mm
Funkcja wyjścia dyskretnego	1 NO lub 1 NC programowalne
Przylączya elektryczne	Zaciski śrubowe
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	12...240 V AC/DC
Stopień ochrony IP	IP67

Parametry uzupełniające

Czoło wykrywania	Przedni
Możliwy montaż kryty detektora	Czoło niezabudowane
Materiał	Plastik
Materiał przedni	Plastikowy
Rodzaj obwodu wyjściowego	AC/DC
Wejście kablowe	1 gwintowane wejście dla dławnicy kablowej 1/2" NPT
Zdolność łączeniowa w mA	5...100 mA DC 5...500 mA AC
Częstość łączy	<= 10 Hz
Oznakowanie	CE

Głębokość	40 mm
Wysokość	100 mm
Szerokość	80 mm

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	UL CSA CCC
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	Db
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,5 cm
Szerokość opakowania 1	9,0 cm
Długość opakowania 1	15,0 cm
Waga opakowania 1	488,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	11
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	5,845 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zalecane zamienniki