




Kunststof bescherm slang

HG-DC open uitvoering

Bescherm slang in open uitvoering bestaat uit twee van een sleuf voorziene slangen die in elkaar worden gedrukt. De slang wordt gebruikt waar montage achteraf noodzakelijk is, het is niet nodig om bekabeling af te koppelen of connectoren te demonteren, bijvoorbeeld in schakel- en besturingskasten, kabelbomen of de meest uiteenlopende machines.

Hoofdkenmerken

- kan meerdere keren worden geopend en gesloten
- bekabeling kan achteraf ingevoerd worden
- bescherming tegen slijtage
- vrij van halogenen, zwavel en fosfor
- zelfdovend volgens IEC 61386
- kleur zwart



HelaGuard kunststof bescherm slang



HelaGuard HG-DC open uitvoering, ideaal voor montage achteraf.

MATERIAAL	Polyamide 6 (PA6)
Gebruikstemperatuur	-40 °C tot +120 °C
Brandbaarheid	UL94 V2



TYPE	Nominale Ø	NW Ø	Buiten Ø (OD)	Binnen Ø (ID)	Buigradius (R)	Gewicht	Rollengte	Kleur	Artikelnr.
HG-DC11	11	8,5	11,5	6,2	45	23 g/m	50 m	zwart (BK)	166-11800
HG-DC13	13	10	13,0	7,9	55	37 g/m	50 m	zwart (BK)	166-11801
HG-DC16	16	12	15,8	10,3	60	41 g/m	50 m	zwart (BK)	166-11802
HG-DC21	21	17	21,2	13,9	90	63 g/m	50 m	zwart (BK)	166-11803
HG-DC28	28	23	28,5	20,5	105	94 g/m	50 m	zwart (BK)	166-11804
HG-DC34	34	29	34,5	26,6	150	118 g/m	25 m	zwart (BK)	166-11805
HG-DC42	42	36	42,5	34,8	170	193 g/m	25 m	zwart (BK)	166-11806
HG-DC54	54	48	54,5	45,3	170	263 g/m	25 m	zwart (BK)	166-11807

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Andere rollengten op aanvraag. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.