

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## OsiSense XC Blok styków łącznika krańcowego 2NC

XE2SP2141

### Parametry podstawowe

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Gama produktów              | Telemecanique Limit switches XC Standard  |
| Nazwa serii                 | Format standardowy                        |
| Typ produktu lub komponentu | Blok styków wyłącznika krańcowego         |
| Skrócona nazwa urządzenia   | XE2S                                      |
| Korpus powiązany            | ZCKJ9<br>ZCKS9<br>ZCKM9<br>ZCD29<br>ZCP29 |
| Liczba biegunów             | 2                                         |
| Typ i konfiguracja styków   | 2 NC                                      |
| Działanie styków            | Działanie migowe                          |

### Parametry uzupełniające

|                                                 |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zgodność produktu                               | XCKM<br>XCKJ<br>XCKP<br>XCKS<br>XCKD                                                                                                                                   |
| Przylącza elektryczne                           | Zaciski śrubowe, zakres obsługiwanych średnic: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²                                                                                                  |
| Forma izolacji styków                           | Zb                                                                                                                                                                     |
| Materiał styków                                 | Styki posrebrzane                                                                                                                                                      |
| Skuteczne otwarcie                              | Z                                                                                                                                                                      |
| Minimalna prędkość uruchomienia                 | 0,01 mm/s                                                                                                                                                              |
| Określenie kodu styku                           | A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, lthe = 10 A zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik A<br>Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik A |
| Odporność między zaciskami                      | 25 mOm zgodnie z IEC 60255-7 kategoria 3                                                                                                                               |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 300 V zgodnie z UL 508<br>500 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z IEC 60947-1<br>300 V zgodnie z CSA C22.2 Nr 14                                                  |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 6 kV zgodnie z IEC 60664<br>6 kV zgodnie z IEC 60947-1                                                                                                                 |
| Zabezpieczenie przeciwzwarciove                 | 10 A CARTRIDGE bezpiecznik, typ gG                                                                                                                                     |
| Trwałość elektryczna                            | 5000000 cykl, DC-13 120 V, 4 W, prędkość robocza <60 c./min, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C                                          |

5000000 cykl, DC-13 24 V, 10 W, prędkość robocza <60 c./min, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C  
5000000 cykl, DC-13 48 V, 7 W, prędkość robocza <60 c./min, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C

Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 3,000 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 7,000 cm  |
| Długość opakowania 1           | 6,000 cm  |
| Waga opakowania 1              | 21,000 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | S02       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 100       |
| Wysokość opakowania 2          | 15,000 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 30,000 cm |
| Długość opakowania 2           | 40,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 2,312 kg  |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Zalecane zamienniki