



Puszka łączeniowa

Q 4-L



Q 4-L

Puszka łączeniowa

56 x 40 x 23 mm

Numer artykułu: 33490401

Puszka łączeniowa wg DIN EN 60598 (VDE 0711), 4 wpusty, z odciążeniem naciągu wg DIN VDE 0606, z czego 2 szt. dostępne od góry, łącznik z odciążeniem naciągu do lamp wiszących (maks. 60 W), z punktami mocowania na zewnątrz

szary, bez zacisku

IP20

2,5²

IK07



400V
AC



dane techniczne

środki

Szerokość:	56 mm
Długość:	40 mm
wysokość:	23 mm

Material:

Skrzynka:	Polipropylen
Pokrywa:	Polipropylen
Materiał:	Polipropylen

Certyfikaty





Puszka łączeniowa

Q 4-L

Inne atrybuty

Kolor:	szary
Przekrój przewodu:	2,5 mm ²
Temperatura otoczenia (minimalna):	-25 °C
Temperatura otoczenia (maksymalna):	40 °C
Temperatura otoczenia (24 godziny):	35 °C
Do łączenia szeregowego:	Nie
Łączna ilość wpustów:	4
możliwość plombowania:	Nie
Znamionowe napięcie izolacji AC:	400 V
Nie zawiera metali ciężkich:	Tak
bez PCW:	Tak
nie zawiera silikonu:	Tak
Rodzaj ochrony:	IP20 – wg EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Maks. wzgl. wilgotność powietrza w temp. 25°C (przez krótki czas):	95%
Maks. wzgl. wilgotność powietrza w temp. 40°C:	50%
Odporność na warunki atmosferyczne:	Nie
Obłożenie:	Bez